

PHILIPS

Κερί & Lustre (με
ρύθμιση έντασης)

LED

3,4W-40W

B22

Warm Glow

Ρύθμιση έντασης



8719514324435



Απολαύστε θερμό λευκό φωτισμό LED με ρύθμιση έντασης

Οι διάφανοι λαμπτήρες Lustre LED της Philips παρέχουν εκπληκτικό, λαμπερό φως και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι ιδανικοί για διακοσμητικά φωτιστικά με μεγάλες υποδοχές (B22), καθώς είναι εξίσου εντυπωσιακοί είτε είναι αναμμένοι είτε σβηστοί.

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 90%

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Η τέλεια επιλογή για διακοσμητικά φωτιστικά

Χαρακτηριστικά

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 90%



Απολαύστε την εξοικονόμηση ενέργειας των LED χωρίς να θυσιάσετε την ποιότητα

του φωτισμού. Εξοικονομήστε άμεσα πάνω από 90% ενέργεια αντικαθιστώντας τους υπάρχοντες λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου.

Η τέλεια επιλογή για διακοσμητικό φωτιστικό



Μοντέρνος φωτισμός με λαμπτήρες luster Philips LED για χρήση σε διακοσμητικά φωτιστικά, όπως πολυελαίους, ανεμιστήρες οροφής, φώτα γύρω από καθρέπτες και στύλους φωτισμού.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας luster
- Υποδοχή: B22
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ρυθμιστές έντασης συγκεκριμένου τύπου

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 7,7 cm
- Πλάτος: 4,5 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 138 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514324435
- EOC: 871951432443500
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 40W P45 B22 CL WGD90 SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.6
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 3,4 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): D

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 7,7 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 453153

- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής:
Sphere



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-04-16
Έκδοση: 0.179

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com