




Adria Ceiling 17W

Ρυθμίστε το φως στο δωμάτιο (χωρίς ροοστάτη!) με το λευκό φωτιστικό οροφής WiZ Adria LED με ρύθμιση έντασης. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WiZ ή τη φωνή σας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό ή για να μειώσετε και να αυξήσετε την ένταση των φώτων στο δωμάτιο σε διαμορφώσεις Wi-Fi.


ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Ψυχρό λευκό
- Διαστάσεις: Ø 320
- IP20/Πλαστικό/Λευκό




Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WiZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



Παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας

Λάβετε μια επισκόπηση της κατανάλωσης ενέργειας του φωτισμού σας με την εφαρμογή WiZ. Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια αναφορά που θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι.



Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.




Φωτίστε με έντονο και ψυχρό λευκό φως

Φωτίστε το σπίτι σας με αναζωογονητικό ψυχρό λευκό φως. Ένα έξυπνο φωτιστικό που προσαρμόζεται εύκολα στις καθημερινές σας δραστηριότητες.



Χαμηλώστε τα έξυπνα φώτα σας ακόμα και χωρίς ροοστάτη

Απλά ρυθμίστε τα φώτα σας στην επιθυμητή φωτεινότητα χρησιμοποιώντας το smartphone, το παρελκόμενο ελέγχου WiZ ή απλά τη φωνή σας. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν ακριβό ρυθμιστή έντασης!



Ελέγξτε τον έξυπνο φωτισμό όπως σας αρέσει

Το WiZ σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον έξυπνο φωτισμό με πολλούς τρόπους. Προσαρμόστε τα φώτα με το smartphone, τη φωνή, το τηλεχειριστήριο WiZ ή χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα διακόπτη τοίχου για εναλλαγή μεταξύ δύο αγαπημένων λειτουργιών. Λειτουργεί με τις συντομεύσεις Google Home, Alexa και Siri.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: White
Υλικό κατασκευής: Μέταλλο
Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι
Ενσωματωμένο LED: Ναι
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): ≥ 80
Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 100 lm/W

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό
Τραπεζαρία Υπνοδωμάτιο Παιδικό δωμάτιο

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 143 mA

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.5
Τάση: 220-240 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,45 kg
Συνολικό ύψος: 68 mm

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Διάμετρος: 320 mm
Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 1700
Χρώμα φωτός: 4000
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 17
Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8719514338074
Καθαρό βάρος: 0,42 kg
Μικτό βάρος: 0,64 kg
Ύψος: 35,2 cm
Μήκος: 7,2 cm
Πλάτος: 35,2 cm