

PHILIPS

Φωτιστικό γραφείου
Donutclip

Φωτιστικά γραφείου

4000K

Ροζ

Με ρύθμιση έντασης



8719514396876



Άνετο φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια σας

Ένα φως ανάγνωσης με κλιπ και ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου για μεγαλύτερη άνεση

Κορυφαία ποιότητα

- EyeComfort - φως που είναι άνετο για τα μάτια

Έλεγχος

- Σταδιακή συσκότιση

Χαρακτηριστικά

Eyecomfort

Η κακή ποιότητα φωτός μπορεί να προκαλέσει κόπωση στα μάτια. Με την αύξηση του χρόνου που περνάμε σε εσωτερικούς χώρους, έχει γίνει πιο σημαντικό από ποτέ να φωτίζεται σωστά το σπίτι σας. Τα προϊόντα μας δοκιμάζονται με αυστηρά κριτήρια, όπως τρεμόπαιγμα, στροβοσκοπικό φαινόμενο,

εκτυφλωτική λάμψη, απόδοση χρώματος και εφέ ρύθμισης έντασης, για να διασφαλιστεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις EyeComfort. Οι λαμπτήρες LED της Philips δεν παρέχουν μόνο άνετο φως, αλλά παραμένουν έτσι για όλη τη διάρκεια ζωής τους, παρέχοντας σταθερή ποιότητα φωτισμού, απόδοσης και χρώματος για περισσότερο από μια δεκαετία. Κάντε την

αλλαγή σε φως που είναι άνετο για τα μάτια σας και θα δείτε άμεσα τη διαφορά.

Σταδιακή συσκότιση

Επιλέξτε από διαφορετικά επίπεδα ρύθμισης της έντασης για να δημιουργήσετε τη σωστή ατμόσφαιρα για κάθε στιγμή.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ροζ
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστήριου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Home Office
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά γραφείου
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 600 mA
- Απόδοση: 76 lm/W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,25 kg
- Ύψος: 38 cm
- Μήκος: 9,9 cm
- Πλάτος: 29 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 175
- Χρώμα φωτός: 4000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 5 V
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ρύθμιση έντασης βήματος - Μη χρησιμοποιείτε με ρυθμιστή έντασης
- LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 3
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία III

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514396876
- Καθαρό βάρος: 0,25 kg
- Μικτό βάρος: 0,38 kg

- Ύψος: 18 cm
- Μήκος: 6,5 cm
- Πλάτος: 17 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-04
Έκδοση: 0.376

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com