

PHILIPS

Φωτιστικό οροφής
Doris 6W

Φωτιστικά εξωτερικού
χώρου


4000K

νίκελ

Ανθεκτικό στο νερό



8719514417854



Δημιουργήστε το δικό σας στυλ με φως

Το Philips Doris σε νίκελ δίνει μια μοντέρνα εμφάνιση στους εξωτερικούς σας χώρους. Ο κομψός φωτισμός προσθέτει υψηλής ποιότητας ψυχρό λευκό φως στην είσοδό σας.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες

Προηγμένος φωτισμός LED

- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Κορυφαία ποιότητα

- Υλικό υψηλής ποιότητας

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP54 - παντός καιρού

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Ψυχρό λευκό φως 4000K

Χαρακτηριστικά

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες



Ο αξιόπιστος φωτισμός LED υψηλής ποιότητας διαρκεί έως και 15.000 ώρες. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση για χρόνια, ενώ θα απολαμβάνετε τον τέλειο φωτισμό του κήπου κάθε βράδυ.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED



Αυτά τα φωτιστικά LED χρησιμοποιούν μια μοναδική τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τη Philips. Ανάβουν αμέσως και παράγουν βέλτιστη απόδοση φωτισμού που αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στον κήπο σας.

Υλικό υψηλής ποιότητας




Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά με κορυφαίο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα στιβαρό προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο είναι ανθεκτικό στη φθορά και στους λεκέδες σε όλες τις καιρικές συνθήκες

IP54 - παντός καιρού

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υγρά περιβάλλοντα εξωτερικών χώρων και έχει δοκιμαστεί αυστηρά για να διασφαλίσει την αντοχή στο νερό. Η βαθμολογία IP54 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί ότι προσφέρει προστασία από την εισροή από τη σκόνη και το πιτσίλισμα του νερού, ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ψυχρό λευκό φως 4000K



Γνωρίζετε ότι οι διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού φωτός χαρακτηρίζονται από διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που μετρούνται σε Kelvin (K); Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα θερμό, απαλό λευκό φως, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα ψυχρό, πιο αναζωογονητικό λευκό φως. Αυτό το φωτιστικό παράγει ψυχρό λευκό φως 4000K.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: Νίκελ
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Αντοχή

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι
- συμβατό με όλους τους ρυθμιστές έντασης: Όχι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Όχι
- Σαφώς ορισμένες δέσμες φωτός: Ναι
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- FFP – Συσκευασία που δεν προκαλεί εκνευρισμό: Όχι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης για την ημέρα και τη νύχτα: Όχι
- Αισθητήρας κίνησης: Όχι
- Φορητό: Όχι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι
- Ελεύθερη περιστροφή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση: Όχι
- Ηλιακή ενέργεια: Όχι
- Ανακλινόμενη κεφαλή (πάνω-κάτω): No
- Φόρτιση USB: Όχι
- Θερμό λευκό φως: Όχι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι
- Τύπος πρίζας: No plug

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,26 kg
- Συνολικό ύψος: 70 mm
- Συνολικό μήκος: 220 mm
- Συνολικό πλάτος: 220 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 640
- Χρώμα φωτός: 4000
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: E
- Κωδικός IP: IP54 | Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης και από πιτσιλιές
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I – Γειωμένο
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514417854
- Καθαρό βάρος: 0,26 kg
- Μικτό βάρος: 0,53 kg
- Ύψος: 28 cm
- Μήκος: 9 cm
- Πλάτος: 28 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.285

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com