

PHILIPS

Φωτιστικό οροφής Doris 6W

Φωτιστικά εξωτερικού
χώρου

2700K

Μαύρο

Ανθεκτικό στο νερό



8719514417878



Δημιουργήστε το δικό σας στυλ με φως

Το Philips Doris σε μαύρο χρώμα δίνει μια μοντέρνα εμφάνιση στους εξωτερικούς σας χώρους. Ο κομψός φωτισμός προσθέτει υψηλής ποιότητας θερμό λευκό φως στην είσοδό σας.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες

Προηγμένος φωτισμός LED

- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Κορυφαία ποιότητα

- Υλικό υψηλής ποιότητας

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP54 – παντός καιρού

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Θερμό λευκό φως (2700 K)

Χαρακτηριστικά

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες



Ο αξιόπιστος φωτισμός LED υψηλής ποιότητας διαρκεί έως και 15.000 ώρες. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση για χρόνια, ενώ θα απολαμβάνετε τον τέλειο φωτισμό του κήπου κάθε βράδυ.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED



Αυτά τα φωτιστικά LED χρησιμοποιούν μια μοναδική τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τη Philips. Ανάβουν αμέσως και παράγουν βέλτιστη απόδοση φωτισμού που αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στον κήπο σας.

Υλικό υψηλής ποιότητας




Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά με κορυφαίο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα στιβαρό προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο είναι ανθεκτικό στη φθορά και στους λεκέδες σε όλες τις καιρικές συνθήκες

IP54 - παντός καιρού

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υγρά περιβάλλοντα εξωτερικών χώρων και έχει δοκιμαστεί αυστηρά για να διασφαλίσει την αντοχή στο νερό. Η βαθμολογία IP54 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί ότι προσφέρει προστασία από την εισροή από τη σκόνη και το πιτσίλισμα του νερού, ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Θερμό λευκό φως (2700 K)



Γνωρίζετε ότι οι διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού φωτός χαρακτηρίζονται με διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που μετρώνται σε Kelvin (K); Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα θερμό, απαλό λευκό φως, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα ψυχρό, πιο ενεργητικό λευκό φως. Αυτό το φωτιστικό παράγει θερμό χαλαρωτικό φως στους 2700 K.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Αντοχή

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι
- συμβατό με όλους τους ρυθμιστές έντασης: Όχι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Όχι
- Σαφώς ορισμένες δέσμες φωτός: Ναι
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- FFP – Συσκευασία που δεν προκαλεί εκνευρισμό: Όχι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης για την ημέρα και τη νύχτα: Όχι
- Αισθητήρας κίνησης: Όχι
- Φορητό: Όχι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι
- Ελεύθερη περιστροφή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση: Όχι
- Ηλιακή ενέργεια: Όχι
- Ανακλινόμενη κεφαλή (πάνω-κάτω): Όχι
- Περιλαμβάνεται προσαρμογέας για το HB: Όχι
- Φόρτιση USB: Όχι
- Θερμό λευκό φως: Ναι
- Αδιάβροχο: Ναι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,26 kg
- Ύψος: 7 cm
- Μήκος: 22 cm
- Πλάτος: 22 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 600
- Χρώμα φωτός: 2700
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F
- Κωδικός IP: IP54
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514417878
- Καθαρό βάρος: 0,26 kg
- Μικτό βάρος: 0,53 kg
- Ύψος: 28 cm
- Μήκος: 9 cm
- Πλάτος: 28 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-05-22
Έκδοση: 0.283

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com