

PHILIPS

Φωτιστικό οροφής
Superslim 15W

Φωτιστικά εξωτερικού
χώρου

4000K

Μαύρο

SceneSwitch; Ανθεκτικό στο νερό



8719514418011



Ένα φωτιστικό. Ο διακόπτης σας. Τρεις ρυθμίσεις φωτισμού.

Δημιουργήστε την ιδανική ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη φωτεινότητα. Το φωτιστικό οροφής SceneSwitch LED της Philips σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τρεις ρυθμίσεις φωτεινότητας που είναι ιδανικές για κάθε στιγμή. Δεν απαιτείται ρυθμιστής έντασης ή πρόσθετη εγκατάσταση, το μόνο που χρειάζεστε είναι ο διακόπτης που ήδη έχετε.

Εφέ φωτισμού

- Παρέχει έντονο λευκό φως

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED

Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας

- Επιλέξτε για φωτιστικά οροφής εξωτερικών χώρων

Σχεδιασμένο για τον κήπο σας

- IP54 - παντός καιρού (φωτισμός εξωτερικών χώρων)

Σχεδιασμένο για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά σας

- Υλικά υψηλής ποιότητας

Χαρακτηριστικά

Φως κορυφαίας ποιότητας Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτός ο λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας της Philips εξοικονομεί ενέργεια, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρήματα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη μονάδα LED και τον οδηγό του φωτιστικού.

Επιλέξτε για φωτιστικά οροφής

Αξιοποιήστε πλήρως τον εξωτερικό σας χώρο με αυτό το φωτιστικό οροφής. Ιδανικό για τον φωτισμό της εισόδου ή της βεράντας σας.

IP54 - παντός καιρού (φωτισμός εξωτερικών χώρων)

Αυτός ο λαμπτήρας εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία. Έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτός ο λαμπτήρας εξωτερικών χώρων έχει σχεδιαστεί με IP54: προστατεύεται από πιτσιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Υλικά υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό είναι σμιλευμένο σε μοτίβο στρώσεων από υψηλής ποιότητας υλικά με ανώτερο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα συμπαγές προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο θα αναδεικνύει και θα φωτίζει το σπίτι σας για πολλά ακόμη χρόνια.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι
- συμβατό με όλους τους ρυθμιστές έντασης: Όχι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Όχι
- Σαφώς ορισμένες δέσμες φωτός: Ναι
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- FFP – Συσκευασία που δεν προκαλεί εκνευρισμό: Όχι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης για την ημέρα και τη νύχτα: Όχι
- Αισθητήρας κίνησης: Όχι
- Φορητό: Όχι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι
- Ελεύθερη περιστροφή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση: Όχι
- Ηλιακή ενέργεια: Όχι
- Ανακλινόμενη κεφαλή (πάνω-κάτω): Όχι
- Περιλαμβάνεται προσαρμογέας για το HB: Όχι
- Φόρτιση USB: Όχι
- Θερμό λευκό φως: Όχι
- Αδιάβροχο: Ναι
- Κεντρικό φωτιστικό: Ναι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: SceneSwitch, Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,47 kg
- Ύψος: 2,3 cm
- Μήκος: 25 cm
- Πλάτος: 25 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 20.000 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 1500
- Χρώμα φωτός: 4000
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ρύθμιση έντασης βήματος – Μη χρησιμοποιείτε με ρυθμιστή έντασης
- LED: Ναι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: E
- Κωδικός IP: IP54
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία II
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514418011
- Καθαρό βάρος: 0,47 kg
- Μικτό βάρος: 0,54 kg
- Ύψος: 25 cm
- Μήκος: 2,8 cm
- Πλάτος: 24,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-04-19
Έκδοση: 0.269

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com