

PHILIPS

Φωτιστικό οροφής
Μαυε 6W

Φωτιστικά οροφής

4000K

White

Αισθητήρας



8719514431829



Φωτιστικό με ανίχνευση κίνησης, για ευκολία και επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας

Αυξήστε την άνεση, εξοικονομώντας ενέργεια. Το φωτιστικό οροφής LED με ανίχνευση κίνησης της Philips ενεργοποιείται και απενεργοποιείται εύκολα μέσω αισθητήρα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να βγαίνετε ή να μπαίνετε σε χώρους χωρίς να ψάχνετε για τον διακόπτη. Το μεγάλο εύρος ανίχνευσης και η τεχνολογία LED άμεσης ενεργοποίησης σημαίνει ότι ο φωτισμός του σπιτιού σας ανάβει μόνο όταν τον χρειάζεστε.

Εύκολο στη χρήση

- Με τον ενσωματωμένο αυτόματο αισθητήρα κίνησης, αυτό το φωτιστικό ενεργοποιείται αυτόματα όταν περνούν άνθρωποι.
- Εύκολη εγκατάσταση

Αντοχή

- Εξοικονόμηση ενέργειας

Χαρακτηριστικά

Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης

Εύκολη εγκατάσταση

Καμία ταλαιπωρία πια κατά την εγκατάσταση. Απλώς τοποθετήστε ή

κρεμάστε το με ασφάλεια στον τοίχο ή στην οροφή και συνδέστε το. Το φωτιστικό αυτό είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονομεί ενέργεια, κάτι που είναι καλό για τον λογαριασμό ρεύματος και το περιβάλλον.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξιοσύναξη

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: <2

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office, Γκαράζ
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Αισθητήρας

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 45 mA
- Απόδοση: 106 lm/W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,26 kg
- Ύψος: 7,2 cm
- Μήκος: 25 cm
- Πλάτος: 25 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
- Διάμετρος: 250 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 640
- Χρώμα φωτός: 4000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- LED: Ναι
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514431829
- Καθαρό βάρος: 0,26 kg
- Μικτό βάρος: 0,49 kg
- Ύψος: 27,2 cm
- Μήκος: 8,2 cm
- Πλάτος: 27,2 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-18
Έκδοση: 0.234

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com