

# PHILIPS


Φωτιστικό οροφής  
Ozziet 36W

Φωτιστικά οροφής

4000K

White

Με ρύθμιση έντασης



8719514432109



## Ένα φωτιστικό. Δύο ζώνες φωτός. Τρεις ρυθμίσεις.

Αυτή η μοντέρνα και κομψή λευκή σχεδίαση του φωτιστικού είναι όμορφη, είτε είναι αναμμένο είτε σβηστό. Οι καθαρές στρογγυλές γραμμές του κύριου φωτισμού τονίζονται με ένα έξυπνο γραμμικό περιμετρικό φως. Συνδυάστε τα δύο φώτα μαζί και δημιουργήστε 3 μοναδικές ρυθμίσεις φωτισμού. Ο κύριος φωτισμός με κατεύθυνση προς τα κάτω δίνει ψυχρό φως 4000K και ο γραμμικός περιμετρικός φωτισμός παρέχει θερμό φως 2700K. Το φωτιστικό διατίθεται σε 3 μεγέθη και, επομένως, ταιριάζει τέλεια σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας. Η πρακτική λειτουργία μνήμης σας βοηθά να ανακαλέσετε την πιο πρόσφατη ρύθμιση. Αν λοιπόν σας αρέσει η καθαρή λευκή σχεδίαση με πολλές λειτουργίες, το Ozziet είναι το τέλειο φωτιστικό οροφής για εσάς.

### Σχεδιασμένο για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά σας

- Ιδανικό για χαλάρωση και παρέα με φίλους

### Ταιριάζει με τον εσωτερικό χώρο σας

- Εξαιρετικά κομψός σχεδιασμός

### Εύκολο στη χρήση

- Απομνημόνευση της αγαπημένης σας λειτουργίας για εύκολη επιλογή
- Εύκολη εγκατάσταση

### Εφέ φωτισμού

- Φως διπλής ζώνης

# Χαρακτηριστικά

## Ιδανικό για χαλάρωση και παρέα με φίλους

Το σαλόνι είναι η καρδιά οποιουδήποτε σπιτιού - ένας χώρος όπου μαζεύονται οι οικογένειες για να χαλαρώσουν και οι επισκέπτες να κοινωνικοποιηθούν. Ο φωτισμός για το σαλόνι και το υπνοδωμάτιο πρέπει να είναι ευέλικτος και να προσαρμόζεται εύκολα στις διαφορετικές χρήσεις σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η προσεκτική τοποθέτηση διαφόρων πηγών φωτός και το παιχνίδισμα με τα επίπεδα φωτισμού βοηθά να δημιουργηθεί η αίσθηση του χώρου και να έχει το δωμάτιο μια ζεστή και φιλόξενη αίσθηση.

## Εξαιρετικά κομψός σχεδιασμός

Η λεπτή σχεδίαση είναι ιδανική για δωμάτια με χαμηλή οροφή, καθώς είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια.

## Απομνημόνευση της αγαπημένης σας λειτουργίας για εύκολη επιλογή

Είτε προτιμάτε μια απαλή λάμψη για ήρεμες βραδιές ή ένα έντονο λευκό φως για συγκέντρωση. Το σύστημα απομνημονεύει τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις για εύκολη επιλογή.

## Εύκολη εγκατάσταση

Καμία ταιλαιπωρία πια κατά την εγκατάσταση. Απλώς τοποθετήστε ή κρεμάστε το με ασφάλεια στον τοίχο ή στην οροφή και συνδέστε το. Το φωτιστικό αυτό είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

## Φως διπλής ζώνης

Η αλλαγή της ατμόσφαιρας του χώρου δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Το φωτιστικό οροφής SceneSwitch Dual zone LED της Philips σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα με τρεις μοναδικές ρυθμίσεις. Ο συνδυασμός του βασικού και του γραμμικού περιμετρικού φωτισμού σας δίνει επιλογές που είναι ιδανικές για συναντήσεις με την παρέα σας, για συγκέντρωση και για τις στιγμές που θέλετε να χαλαρώσετε. Δεν απαιτείται ρυθμιστής έντασης ή εγκατάσταση. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ο διακόπτης που έχετε ήδη.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 20.000

## Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 113 lm/W

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Γραφείο, Γκαράζ
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

#### Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 180 mA

#### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 1,55 kg
- Συνολικό ύψος: 55 mm
- Συνολικό μήκος: 500 mm
- Συνολικό πλάτος: 500 mm

#### Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

#### Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάμετρος: 500 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 4100
- Χρώμα φωτός: 4000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

#### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514432109
- Καθαρό βάρος: 1,55 kg
- Μικτό βάρος: 2,15 kg
- Ύψος: 52,8 cm
- Μήκος: 5,9 cm
- Πλάτος: 52,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-08-30  
Έκδοση: 0.271

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)