

PHILIPS

Διαφανές κερί με
νήμα 25W S26 E14

LED

2700K

250 lm

15.000 ώρες



8719514441439



Ένας λαμπτήρας που δεν μοιάζει με κανέναν

Οι λαμπτήρες LED της Philips παρέχουν εκπληκτικό, ζεστό λευκό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και άμεση, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη λιτή και κομψή σχεδιάσή τους, αντικαθιστούν θαυμάσια τους διάφανους λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ένας απλός λαμπτήρας LED για καθημερινή χρήση

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Ένας απλός λαμπτήρας LED για καθημερινή χρήση

Ο λαμπτήρας LED καθημερινής χρήσης της Philips είναι ιδανικός για τις βασικές ανάγκες φωτισμού. Παρέχει το εκπληκτικό φως και την αξιόπιστη απόδοση που περιμένετε από έναν λαμπτήρα LED της Philips σε προσιτή τιμή.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: S26
- Υποδοχή: E14
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 270 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 250 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 100 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514441439
- EOC: 871951444143900
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 25W T25S E14 CL ND SRT6

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.4
- Τάση: 230 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 25 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 2,5 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 3

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 61 mm
- Συνολικό μήκος: 61 mm
- Συνολικό πλάτος: 26 mm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1031264

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514441439
- Καθαρό βάρος: 0,01 kg
- Μικτό βάρος: 0,02 kg
- Ύψος: 14,7 cm
- Μήκος: 3 cm
- Πλάτος: 7,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.267

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com