

PHILIPS

Φωτιστικό γραφείου
Bucket

Φωτιστικά γραφείου

3000/4000/5700K

Λευκό

Με ρύθμιση έντασης

8719514443792



Άνετο φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια σας

Με την ανθεκτική κατασκευή και τη βέλτιστη απόδοσή του, το φωτιστικό γραφείου LED Performance της Philips είναι το τέλειο φωτιστικό για να προσθέσετε ποιότητα και φωτεινότητα σε κάθε χώρο του σπιτιού. Άνετο φως, ξεκούραστο για τα μάτια σας.

Κορυφαία ποιότητα

- EyeComfort – φως που είναι άνετο για τα μάτια

Χαρακτηριστικά

Eyecomfort

Η κακή ποιότητα φωτός μπορεί να προκαλέσει κόπωση στα μάτια. Με την αύξηση του χρόνου που περνάμε σε εσωτερικούς χώρους, έχει γίνει πιο σημαντικό από ποτέ να φωτίζεται σωστά το σπίτι σας. Τα προϊόντα μας

δοκιμάζονται με αυστηρά κριτήρια, όπως τρεμπαιγμο, στροβοσκοπικό φαινόμενο, εκτυφλωτική λάμψη, απόδοση χρώματος και εφέ ρύθμισης έντασης, για να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις EyeComfort. Οι λαμπτήρες LED της Philips δεν παρέχουν μόνο άνετο φως,

αλλά παραμένουν έτσι για όλη τη διάρκεια ζωής τους, παρέχοντας σταθερή ποιότητα φωτισμού, απόδοσης και χρώματος για περισσότερο από μια δεκαετία. Κάντε την αλλαγή σε φως που είναι άνετο για τα μάτια σας και θα δείτε άμεσα τη διαφορά.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Ορθογώνιο

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700-4000-6500 K
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 28 lm/W

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Γραφείο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά γραφείου
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 1400 mA

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,5 kg
- Συνολικό ύψος: 340 mm
- Συνολικό μήκος: 315 mm
- Συνολικό πλάτος: 110 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 200
- Χρώμα φωτός: 3000/4000/5700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 5 V
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 7
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση III – Εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514443792
- Καθαρό βάρος: 0,5 kg
- Μικτό βάρος: 0,65 kg
- Ύψος: 34,5 cm
- Μήκος: 11,5 cm
- Πλάτος: 18 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.417

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com