

PHILIPS

Χωνευτό φωτιστικό
Diamond Cut 4,5W, 105
mm

Χωνευτά φωτιστικά

4000K

Λευκό

8719514453227



Κορυφαίος φωτισμός και στυλ

Ελκυστικό είτε είναι αναμμένο είτε σβηστό, αυτό το φωτιστικό LED τύπου PL της Philips ταιριάζει απόλυτα με τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας, προσφέροντας φως που είναι ξεκούραστο για τα μάτια σας.

Εύκολο στη χρήση

- Εγκατάσταση χωρίς προβλήματα που δεν απαιτεί καλωδίωση.

Ασφάλεια

- Χωρίς επικίνδυνη ακτινοβολία UV

Υλικό & φινίρισμα

- Μεταλλικό υλικό υψηλής ποιότητας


Χαρακτηριστικά

Εύκολη εγκατάσταση

Χωρίς επικίνδυνη ακτινοβολία UV

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να μηδενίζει τυχόν επικίνδυνη ακτινοβολία UV.

Μεταλλικό υλικό υψηλής ποιότητας



Ανθεκτικό και ελκυστικό μεταλλικό υλικό για δυνατό φινίρισμα.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Στρογγυλό

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 25 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 110 μοίρα(ες)
- Χρωματική ομοιομορφία: 5 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: <2

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Χωνευτά φωτιστικά
- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 42 mA
- Απόδοση: 93 lm/W

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.45

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,099 kg
- Μήκος κοπής: 8.0-9.0 cm
- Πλάτος κοπής: 8.0-9.0 cm
- Ύψος: 4,95 cm
- Μήκος: 10,5 cm
- Απόσταση σε εσοχή: 0,2 cm
- Πλάτος: 10,5 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 1 έτος

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 25.000 h
- Διάμετρος: 105 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 420
- Χρώμα φωτός: 4000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 4.5
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία II



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-04
Έκδοση: 0.234

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com