

PHILIPS

Κερί 40W P45 E14 x3

LED

2700K

470 lm

15.000 ώρες



8719514459496



LED κορυφαίας τεχνολογίας για το σπίτι

Λαμπτήρας φωτισμού LED κορυφαίας τεχνολογίας που παρέχει μια λύση γενικού φωτισμού για καθημερινές δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους. Θα εξοικονομήσετε άμεσα κόστος ενέργειας και θα αποφύγετε τη συχνή αλλαγή λαμπτήρων, χωρίς να υποβαθμίζετε την ποιότητα του φωτισμού σας.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Καμία ορατή αναλαμπή

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο μέγεθος και σχήμα με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως σε σχήμα κεριού

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Λαμπτήρες μεγάλης διάρκειας ζωής - Διαρκούν έως και 15 χρόνια

Χαρακτηριστικά

Καμία ορατή αναλαμπή

Όταν το φως τρεμοπαίζει σε γρήγορους ρυθμούς μπορεί να είναι δύσκολο για τα μάτια, να προκαλεί πονοκεφάλους, ακόμη και να προκαλέσει μια κρίση επιληψίας στα άτομα με φωτοευαισθησία. Είναι και δυσάρεστο και περιττό. Τα LED μπορεί να τρεμοπαίζουν λόγω της ταχείας τους αντίδρασης στο ρεύμα του οργάνου. Ωστόσο, επειδή τα LED της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διακυμάνσεις του ρεύματος εξόδου του οργάνου, εξαλείφουν τους παράγοντες που προκαλούν το τρεμόπαιγμα. Έτσι, δεν

θα βλέπετε καμία αναλαμπή, ούτε καν ως υπόνοια.

Παρόμοιο μέγεθος και σχήμα με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως σε σχήμα κεριού

Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, είναι ένας τυπικός λαμπτήρας LED σε σχήμα κεριού για μοντέρνο φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τα παραδοσιακά κεριά πυρακτώσεως.

Μέση διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες



Με διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 15 χρόνια.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας luster
- Υποδοχή: E14
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 8,8 cm
- Πλάτος: 4,5 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K

Διάφορα

- EyeComfort: Όχι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 95 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514459496
- EOC: 871951445949600
- Τίτλος προϊόντος: LED 40W P45 E14 WW FR ND 3CT/8 EC

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.51
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 4,9 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 8,8 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1131451

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514459496
- Καθαρό βάρος: 0,06 kg
- Μικτό βάρος: 0,12 kg
- Ύψος: 9,4 cm
- Μήκος: 4,8 cm
- Πλάτος: 14 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-04-19
Έκδοση: 0.396

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com