

PHILIPS

Απλικά Tyla 9W

Φωτιστικά εξωτερικού χώρου

2700K

Ανθρακί

Αισθητήρας, Ανθεκτικό στο νερό



8719514476837



Περπατήστε ή χαλαρώστε στον κήπο σας απολαμβάνοντας τον υπέροχο φωτισμό του

Το επιτοίχιο φωτιστικό Philips Tyla LED για εξωτερικούς χώρους σε γκρι-ανθρακί χρώμα, πλαισιώνει ένα οικείο και άνετο φως σε ανθεκτικό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο. Δημιουργεί μια όμορφη ατμόσφαιρα με θερμό λευκό φως όταν είναι σε αδράνεια και ανεβάζει αυτόματα την ένταση φωτισμού όταν αντιλαμβάνεται ανθρώπινη παρουσία.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες

Προηγμένος φωτισμός LED

- Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED
- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Κορυφαία ποιότητα

- Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP44 - παντός καιρού

8719514476837

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Φωτισμός με διπλή φωτεινότητα
- Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης και αισθητήρας που λειτουργεί από το σούρουπο μέχρι την αυγή

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Θερμό λευκό φως (2700 K)

Χαρακτηριστικά

μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες



Ο αξιόπιστος φωτισμός LED υψηλής ποιότητας διαρκεί έως και 25.000 ώρες. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση για χρόνια, ενώ θα απολαμβάνετε τον τέλειο φωτισμό του κήπου κάθε βράδυ.

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική εγγύηση 2 ετών που έχει αυτό το φωτιστικό, η Philips προσφέρει επίσης 5 χρόνια εγγύηση για το σύστημα LED (τη μονάδα LED και τον μετασχηματιστή).

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED



Αυτά τα φωτιστικά LED χρησιμοποιούν μια μοναδική τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τη Philips. Ανάβουν αμέσως και παράγουν βέλτιστη απόδοση φωτισμού που αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στον κήπο σας.

Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας



Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο και συνθετικά υλικά υψηλής ποιότητας.

IP44 - παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Η κατηγορία IP44 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί για προστασία έναντι εναπόθεσης σκόνης και εκτοξευόμενου νερού, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Φωτισμός με διπλή φωτεινότητα

Δημιουργήστε μια ευέλικτη και ελκυστική ατμόσφαιρα με τη λειτουργία διπλής φωτεινότητας. Το φως μειώνεται όταν είναι σε αδράνεια και ανεβάζει αυτόματα την ένταση φωτισμού όταν αντιλαμβάνεται ανθρώπινη παρουσία, παρέχοντας το σωστό επίπεδο φωτισμού όποτε το χρειάζεστε.


Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης και αισθητήρας που λειτουργεί από το σούρουπο μέχρι την αυγή



Με τον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης, αυτά τα φωτιστικά ανάβουν αυτόματα για να σας καλωσορίσουν όταν επιστρέψετε

στο σπίτι όταν έχει σκοτεινιάσει ή όταν έρχονται επισκέπτες. Η μοναδική λειτουργία τους από το σούρουπο έως την αυγή, ανάβει αυτόματα τα φώτα όταν σκοτεινιάζει έξω, κάνοντάς την ιδανική για ατελείωτες καλοκαιρινές βραδιές ή για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας.

Θερμό λευκό φως (2700 K)



Γνωρίζετε ότι οι διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού φωτός χαρακτηρίζονται με διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που μετρώνται σε Kelvin (K); Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα θερμό, απαλό λευκό φως, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα ψυχρό, πιο ενεργητικό λευκό φως. Αυτό το φωτιστικό παράγει θερμό χαλαρωτικό φως στους 2700 K.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ανθρακί
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Αντοχή

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης: Ναι
- Ηλιακή ενέργεια: Όχι
- Θερμό λευκό φως: Ναι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Αισθητήρας, Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,682 kg
- Συνολικό ύψος: 188 mm
- Συνολικό μήκος: 184 mm
- Συνολικό πλάτος: 158 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 820
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F
- Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I – Γειωμένο

- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514476837
- Καθαρό βάρος: 0,68 kg
- Μικτό βάρος: 1,03 kg
- Ύψος: 20 cm
- Μήκος: 17,5 cm
- Πλάτος: 21,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.387

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com