



Κεχριμπαρένιος λαμπτήρας νήματος 50 W ST64 E27 x 2



Σφαιρικοί! Σωληνωτοί! Vintage! Κλασσικοί! Και, πάνω απ' όλα, βολικοί! Δεν μιλάμε για έναν, αλλά για δύο λαμπτήρες LED ST64 με γυαλί με κεχριμπαρένια επίστρωση, μαζί με τηλεχειριστήριο WiZ για εύκολο και άμεσο έλεγχο. Χαρίστε vintage ατμόσφαιρα στα διακοσμητικά φωτιστικά σας ή σε κάθε σημείο του χώρου σας όπου θέλετε να προσθέσετε μια σικάτη "πινελιά". Επιλέξτε από εκατοντάδες αποχρώσεις λευκού φωτός, από θερμό μέχρι ψυχρό, ή προγραμματίστε το φως να προσαρμόζεται αυτόματα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και διαθέσεις σας. Με πλήρως ελεγχόμενη λειτουργία με Wi-Fi μέσω της εφαρμογής WiZ, του τηλεχειριστηρίου WiZ ή της φωνής σας.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Έξυπνος λαμπτήρας λευκού φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού
- Έως 640 lm
- Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
- Περιλαμβάνεται WiZmote



Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WiZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



Ρυθμίστε τα φώτα για να ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα

Αυτοματοποιήστε τα έξυπνα φώτα σας για να ακολουθήσετε τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας. Προγραμματίστε τα φώτα σας να ανάβουν το πρωί ή πριν φτάσετε στο σπίτι και να τα κρατάτε κλειστά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν δεν είναι απαραίτητα.



Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.



Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.



Χαμηλώστε τα έξυπνα φώτα σας ακόμα και χωρίς ροοστάτη

Απλά ρυθμίστε τα φώτα σας στην επιθυμητή φωτεινότητα χρησιμοποιώντας το smartphone, το παρελκόμενο ελέγχου WiZ ή απλά τη φωνή σας. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν ακριβό ρυθμιστή έντασης!



Ελέγξτε τον έξυπνο φωτισμό όπως σας αρέσει

Το WiZ σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον έξυπνο φωτισμό με πολλούς τρόπους. Προσαρμόστε τα φώτα με το smartphone, τη φωνή, το τηλεχειριστήριο WiZ ή χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα διακόπτη τοίχου για εναλλαγή μεταξύ δύο αγαπημένων λειτουργιών. Λειτουργεί με τις συντομεύσεις Google Home, Alexa και Siri.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Σχήμα λαμπτήρα: ST64
Υποδοχή: E27
Τύπος γυαλιού: Κεχριμπαρένιο
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Βάρος: 0,145 kg

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): ≥90
Θερμοκρασία χρώματος: 2000-5000 K
Κατηγορία χρώματος φωτός: Λευκό με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας
Ονομαστική φωτεινή ροή: 640 lm
Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 91 lm/W

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 43 mA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN: 8719514550155
EOC: 871951455015502
Τίτλος προϊόντος: Wi-Fi BLE 50W ST64 Amb TW 2PK+Remote

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.5
Τάση: 220-240 V
Ισοδύναμο ισχύος: 50 W
Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
Κατανάλωση ενέργειας: 7 W
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 7

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Συνολικό ύψος: 143 mm
Συνολικό μήκος: 143 mm
Συνολικό πλάτος: 64 mm

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ

Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000
Ονομαστική φωτεινή ροή: 640 lm
Ονομαστική ισχύς: 7 W

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συχνότητα: 50-60
Αρ. εγγραφής EPREL: 1901146
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8719514550155
Καθαρό βάρος: 0,29 kg
Μικτό βάρος: 0,43 kg
Ύψος: 15,5 cm
Μήκος: 8,5 cm
Πλάτος: 18 cm