




## 1 ρυθμιζόμενο σποτ IMAGEO

Αναδείξτε τη διακόσμηση του σπιτιού σας χρησιμοποιώντας το ρυθμιζόμενο σποτ και τον πολύχρωμο έξυπνο φωτισμό του έξυπνου ενσωματωμένου προβολέα WiZ Imageo σε μαύρο. Χρησιμοποιήστε το με το υπάρχον Wi-Fi σας για έλεγχο με την εφαρμογή WiZ ή τη φωνή σας.

## ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Πλήρες φάσμα χρωμάτων
- Διαστάσεις βάσης: Ø 8 cm
- IP20/Μέταλλο/Μαύρο



## Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WIZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



## Έλεγχος με οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού Matter

Αυτό το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση Matter, επιτρέποντας εύκολο έλεγχο μέσω των Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που βασίζεται σε Matter της επιλογής σας.



## Αποκλειστικό φως SpaceSense™ που ανάβει με την ανίχνευση κίνησης

Η τεχνολογία SpaceSense της WIZ μετατρέπει τα φωτιστικά σας σε αισθητήρες κίνησης. Με τουλάχιστον δύο φώτα WIZ σε ένα δωμάτιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SpaceSense στην εφαρμογή WIZ και να επωφεληθείτε από φώτα που ανάβουν και σβήνουν αυτόματα με την ανίχνευση κίνησης. Είναι απλό. Είναι το SpaceSense. Είναι WIZ.



## Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WIZ ή με τη φωνή σας.



## Εκατομμύρια χρώματα και λειτουργίες φωτισμού που αλλάζουν για να φτιάξετε τη μέρα σας

Επιλέξτε οποιοδήποτε ανοιχτό χρώμα σάς αρέσει ή απλώς εφαρμόστε μια λειτουργία δυναμικού φωτισμού που σχεδιάσαμε για εσάς. Το τζάκι ή ο ωκεανός, για παράδειγμα, θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να φτιάξετε τη διάθεσή σας.



## Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου  
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

### ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: Μαύρο  
Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

### ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)  
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%  
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000  
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

### ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι  
Ενσωματωμένο LED: Όχι  
Περιλαμβάνονται λαμπτήρες LED: Ναι  
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90  
Θερμοκρασία χρώματος: 2200-6500 K  
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2  
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 69 lm/W

### ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό Τραπεζαρία

### ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 1x60 mA

### ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΈΥΜΑΤΟΣ

Τάση: 220-240 V

### ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,278 kg  
Συνολικό ύψος: 123 mm  
Συνολικό μήκος: 80 mm  
Συνολικό πλάτος: 105 mm

### ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

### ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Έξοδος lumen λαμπτήρα: 345  
Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 345  
Χρώμα φωτός: 2200-6500 (RGB)  
Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F  
Υποδοχή/κάλυκας: GU10  
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 5  
Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 5  
Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα  
Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο  
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι  
Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

### ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes  
WiFi: Wireless G  
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date  
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999  
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

### ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8719514551930  
Καθαρό βάρος: 0,28 kg  
Μικτό βάρος: 0,37 kg  
Ύψος: 14,5 cm  
Μήκος: 8,3 cm  
Πλάτος: 10,7 cm