



3 ρυθμιζόμενα σποτ IMAGEO

Χρησιμοποιήστε τα τρία ρυθμιζόμενα σποτ και τον πολύχρωμο έξυπνο φωτισμό για να δημιουργήσετε εντυπώσεις σε οποιοδήποτε δωμάτιο με τον έξυπνο ενσωματωμένο προβολέα WiZ Imageo σε μαύρο. Χρησιμοποιήστε το με το υπάρχον Wi-Fi σας για έλεγχο με την εφαρμογή WiZ ή τη φωνή σας.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Πλήρες φάσμα χρωμάτων
- Διαστάσεις βάσης: 8x44 cm
- IP20/Μέταλλο/Μαύρο



Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WiZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!




Έλεγχος με οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού Matter

Αυτό το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση Matter, επιτρέποντας εύκολο έλεγχο μέσω των Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που βασίζεται σε Matter της επιλογής σας.



Αποκλειστικό φως SpaceSense™ που ανάβει με την ανίχνευση κίνησης

Η τεχνολογία SpaceSense της WiZ μετατρέπει τα φωτιστικά σας σε αισθητήρες κίνησης. Με τουλάχιστον δύο φώτα WiZ σε ένα δωμάτιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SpaceSense στην εφαρμογή WiZ και να επωφεληθείτε από φώτα που ανάβουν και σβήνουν αυτόματα με την ανίχνευση κίνησης. Είναι απλό. Είναι το SpaceSense. Είναι WiZ.



Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.



Εκατομύρια χρώματα και λειτουργίες φωτισμού που αλλάζουν για να φτιάξετε τη μέρα σας

Επιλέξτε οποιοδήποτε ανοιχτό χρώμα σας αρέσει ή απλώς εφαρμόστε μια λειτουργία δυναμικού φωτισμού που σχεδιάσαμε για εσάς. Το τζάκι ή ο ωκεανός, για παράδειγμα, θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να φτιάξετε τη διάθεσή σας.



Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: Μαύρο
Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι
Ενσωματωμένο LED: Όχι
Περιλαμβάνονται λαμπτήρες LED: Ναι
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): ≥90
Θερμοκρασία χρώματος: 2200-6500 K
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 69 lm/W

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό Τραπεζαρία

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 3x60 mA

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Τάση: 220-240 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΫΟΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 1,018 kg
Συνολικό ύψος: 123 mm
Συνολικό μήκος: 440 mm
Συνολικό πλάτος: 105 mm

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Έξοδος lumen λαμπτήρα: 345
Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 1035
Χρώμα φωτός: 2200-6500 (RGB)
Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F
Υποδοχή/κάλυκας: GU10
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 5
Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 5
Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
Αριθμός φωτεινών πηγών : 3

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8719514551978
Καθαρό βάρος: 1,02 kg
Μικτό βάρος: 1,22 kg
Ύψος: 14,5 cm
Μήκος: 8,3 cm
Πλάτος: 44,3 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.