

## Rune Ceiling 21W

Απολαύστε ένα εφέ φωτισμού που μοιάζει σαν να αιωρείται και δυναμικούς χρωματικούς συνδυασμούς με τον φωτισμό διπλής ζώνης του φωτιστικού οροφής Rune LED. Δημιουργήστε εξατομικευμένες σκηνές φωτισμού χρησιμοποιώντας την κεντρική ζώνη με έντονο ψυχρό ή θερμό λευκό ατμοσφαιρικό φωτισμό και τον δακτύλιο πλήρους χρώματος, για μια ευχάριστη έκπληξη κάθε φορά.

## ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Κύριο: Λευκό με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας, Πλαϊνό: Όλα τα χρώματα
- Διαστάσεις: Ø 400
- IP20/Πλαστικό/Μαύρο




## Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WIZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



## Παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας

Λάβετε μια επισκόπηση της κατανάλωσης ενέργειας του φωτισμού σας με την εφαρμογή WIZ. Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια αναφορά που θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι.



## Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WIZ ή με τη φωνή σας.




## Εκατομμύρια χρώματα και λειτουργίες φωτισμού που αλλάζουν για να φτιάξετε τη μέρα σας

Επιλέξτε οποιοδήποτε ανοιχτό χρώμα σάς αρέσει ή απλώς εφαρμόστε μια λειτουργία δυναμικού φωτισμού που σχεδιάσαμε για εσάς. Το τζάκι ή ο ωκεανός, για παράδειγμα, θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να φτιάξετε τη διάθεσή σας.



## Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού

Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.



## Ελέγξτε τον έξυπνο φωτισμό όπως σας αρέσει

Το WIZ σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον έξυπνο φωτισμό με πολλούς τρόπους. Προσαρμόστε τα φώτα με το smartphone, τη φωνή, το τηλεχειριστήριο WIZ ή χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα διακόπτη τοίχου για εναλλαγή μεταξύ δύο αγαπημένων λειτουργιών. Λειτουργεί με τις συντομεύσεις Google Home, Alexa και Siri.



# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου  
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

## ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: Μαύρο  
Υλικό κατασκευής: Μέταλλο  
Πλαστικό

## ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 20 έτος(η)  
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%  
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 30.000  
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 20.000

## ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι  
Ενσωματωμένο LED: Ναι  
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80  
Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500 K  
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2  
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 100 lm/W

## ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό  
Τραπεζαρία Υπνοδωμάτιο Παιδικό δωμάτιο

## ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 200 mA

## ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.5  
Τάση: 220-240 V

## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 1,2 kg  
Συνολικό ύψος: 45 mm

## ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

## ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Διάμετρος: 400 mm  
Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 2100  
Χρώμα φωτός: 2700-6500  
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 21  
Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα  
Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

## ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes  
WiFi: Wireless G  
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date  
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999  
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8719514554290  
Καθαρό βάρος: 1,2 kg  
Μικτό βάρος: 1,71 kg  
Ύψος: 42,8 cm  
Μήκος: 5,4 cm  
Πλάτος: 42,5 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.