

Φώτα String

Δώστε ζωντάνια στο σπίτι σας με μια γκάμα χρωμάτων που μπορείτε να προσαρμόσετε για να κάνετε τις ιδιαίτερες στιγμές ακόμα πιο αξέχαστες. Χρησιμοποιήστε το με το υπάρχον Wi-Fi για έλεγχο με την εφαρμογή WiZ ή τη φωνή σας.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Πλήρες εύρος χρωμάτων
- Χαμηλής τάσης
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους



Άμεση εγκατάσταση για όλες τις λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού σας

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε όλες τις έξυπνες λειτουργίες, συνδέοντας απλώς τα νέα σας φωτιστικά στο υπάρχον Wi-Fi σας. Μπορείτε να ελέγξετε τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και να ορίσετε χρονοδιαγράμματα για να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε πρόσθετο εξοπλισμό. Διατηρήστε το χειριστήριο εντός της εμβέλειας του Wi-Fi και όλα τα συνδεδεμένα φώτα θα είναι πλήρως ελεγχόμενα ακόμη και εκτός εμβέλειας Wi-Fi.



Έλεγχος με οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού Matter

Αυτό το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση Matter, επιτρέποντας εύκολο έλεγχο μέσω των Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που βασίζεται σε Matter της επιλογής σας.



Νιώστε πάντα ασφαλείς και προστατευμένοι με τα αυτοματοποιημένα φωτιστικά εξωτερικού χώρου

Προγραμματίστε τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου σας να ανάβουν κάθε μέρα προτού επιστρέψετε στο σπίτι, ώστε να βλέπετε καθαρά το περιβάλλον σας και να αισθάνεστε ασφαλείς. Ρυθμίστε τα φώτα σας να σβήνουν αυτόματα το πρωί ή όταν δεν τα χρειάζεστε και εξοικονομήστε ενέργεια.



Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.



Ομορφύνετε τον κήπο σας με εκατομμύρια χρώματα και δυναμικές λειτουργίες

Επιλέξτε από εκατομμύρια χρώματα φωτισμού, από το ψυχρό λευκό που αποπνέει ενεργητικότητα μέχρι το απαλό ζεστό λευκό και δημιουργήστε το ιδανικό περιβάλλον για τις δραστηριότητές σας στους εξωτερικούς χώρους σας. Ή απλώς εφαρμόστε μια προρυθμισμένη δυναμική λειτουργία φωτισμού, όπως "Ωκεανός", "Δάσος" ή "Πάρτι" για να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να ανεβάσετε τη διάθεση.



Τεχνολογία χαμηλής τάσης και εύκολη εγκατάσταση

Σχεδιασμένο για απόλαυση σε εξωτερικούς χώρους! Δεν απαιτείται πολύπλοκη καλωδίωση ή ειδική εγκατάσταση, απλώς συνδέστε το και φύγετε. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση του φωτιστικού, απλώς ξεβιδώστε τον προσαρμογέα και μετακινήστε τον κάπου αλλού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εξωτερικών χώρων
Σχήμα λαμπτήρα: Ορθογώνιο
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

Χρώμα: Μαύρο
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι
Ενσωματωμένο LED: Ναι
Περιλαμβάνονται λαμπτήρες LED: Ναι
Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο καλώδιο: Ναι
Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό: Ναι
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Χρωματική ομοιομορφία: 7 SDCM
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): ≥ 80
Θερμοκρασία χρώματος: 2700-5000 K
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 10 lm/W

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος Μπαλκόνι

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 200 mA

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.5
Τάση: 220-240 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 2,15 kg
Συνολικό ύψος: 200 mm
Συνολικό μήκος: 14.800 mm
Συνολικό πλάτος: 45 mm

ΣΈΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Έξοδος lumen λαμπτήρα: 10
Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 120
Χρώμα φωτός: 2700-5000 (RGB)
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 12
Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 12
Κωδικός IP: IP65 (Προσαρμογέας IP44)
Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
Αριθμός φωτεινών πηγών : 12

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8719514554450
Καθαρό βάρος: 2,14 kg
Μικτό βάρος: 2,54 kg
Ύψος: 33 cm
Μήκος: 12,7 cm
Πλάτος: 39,4 cm