



Μπάρες φωτισμού Gradient

Φέρτε δυναμικό φωτισμό στο σπίτι σας με τις μπάρες φωτισμού WiZ Gradient (περιλαμβάνονται 2). Απολαύστε την τεχνολογία RGBIC για πολύχρωμες οθόνες. Τοποθετήστε τις οριζόντια, κατακόρυφα ή πίσω από την τηλεόρασή σας για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα. Οι προκαθορισμένες λειτουργίες σας επιτρέπουν να επιλέξετε από δυναμικές, στατικές ή προσαρμοζόμενες λειτουργίες φωτισμού. Μπορείτε ακόμη να έχετε παλλόμενα φώτα σε συγχρονισμό με τη μουσική ή την οθόνη της τηλεόρασής σας (απαιτείται HDMI Sync Box).


ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Πολλά χρώματα ταυτόχρονα
- Πολλαπλές επιλογές τοποθέτησης
- Συγχρονισμός με τηλεόραση (απαιτείται Sync Box)



Έλεγχος με οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού Matter

Αυτό το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση Matter, επιτρέποντας εύκολο έλεγχο μέσω των Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που βασίζεται σε Matter της επιλογής σας.



Χρησιμοποιήστε το όπως και όπου θέλετε

Τοποθετήστε τις ράβδους διαβαθμισμένου φωτισμού οριζόντια ή κάθετα σε ντουλάπι ή έπιπλο τηλεόρασης ή τοποθετήστε τις πίσω από την τηλεόραση/οθόνη σας χρησιμοποιώντας τα μαγνητικά στηρίγματα πίσω. Με περιστροφή 100°, μπορείτε να απλώσετε τα εφέ φωτισμού για να δημιουργήσετε την τέλεια ατμόσφαιρα.



Εκατομμύρια χρώματα και λειτουργίες φωτισμού που αλλάζουν για να φτιάξετε τη μέρα σας

Επιλέξτε οποιοδήποτε ανοιχτό χρώμα σας αρέσει ή απλώς εφαρμόστε μια λειτουργία δυναμικού φωτισμού που σχεδιάσαμε για εσάς. Το τζάκι ή ο ωκεανός, για παράδειγμα, θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να φτιάξετε τη διάθεσή σας.



Συγχρονίστε τα φώτα με τη μουσική

Βυθιστείτε στον ρυθμό της μουσικής με τη λειτουργία Music Sync. Συγχρονίστε εύκολα τα φώτα με τις αγαπημένες σας μελωδίες. Απλώς θυμηθείτε, κρατήστε τη φορητή συσκευή σας κοντά στο ηχείο για ιδανική αρμονία μεταξύ ήχου και φωτισμού.



Καθηλωτικός φωτισμός περιβάλλοντος

Συγχρονίστε τα φώτα σας με τη μουσική και το βίντεο χρησιμοποιώντας το HDMI Sync Box για να βελτιώσετε την εμπειρία ψυχαγωγίας σας. Ιδανική για ταινίες και παιχνίδια, η δυνατότητα Συγχρονισμός δημιουργεί μια πραγματικά καθηλωτική ατμόσφαιρα που μοιάζει με κινηματογράφο και δίνει ζωή στο περιεχόμενό σας.



Στατικές και δυναμικές λειτουργίες φωτισμού για να ανεβάσουν τη διάθεσή σας

Επιλέξτε ανάμεσα σε εκατομμύρια χρώματα ή από το σετ των λειτουργιών φωτισμού που έχουμε σχεδιάσει για εσάς. Με τόσες πολλές επιλογές, μπορείτε να φέρετε τη μαγεία σε όλες τις γιορτές, τα πάρτι, τις προσωπικές συναντήσεις και τις καθημερινές σας στιγμές!

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: Μαύρο
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι
Ενσωματωμένο LED: Ναι
Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο καλώδιο: Ναι
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): -
Θερμοκρασία χρώματος: NA
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό Τραπεζαρία Υπνοδωμάτιο Παιδικό δωμάτιο

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 49 mA

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.7
Τάση: 220-240 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,545 kg
Συνολικό ύψος: 50,4 mm
Συνολικό μήκος: 318 mm
Συνολικό πλάτος: 90 mm

ΣΈΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: NA
Χρώμα φωτός: RGB
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 8.2
Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8719514865259
Καθαρό βάρος: 0,55 kg
Μικτό βάρος: 0,81 kg
Ύψος: 17,1 cm
Μήκος: 7,4 cm
Πλάτος: 41,3 cm