

Επιδαπέδιο φωτιστικό Gradient



Μεταμορφώστε τον χώρο σας με το επιδαπέδιο φωτιστικό WiZ Gradient. Απολαύστε την τεχνολογία RGBIC για εντυπωσιακές, πολύχρωμες οθόνες που λούζουν το δωμάτιο στο φως. Ο κομψός, μινιμαλιστικός σχεδιασμός ταιριάζει σε κάθε γωνία, ενώ οι προσαρμοζόμενες προκαθορισμένες λειτουργίες σας επιτρέπουν να επιλέξετε ανάμεσα σε δυναμικές κινούμενες εικόνες ή απαλές, στατικές λάμπες. Μπορείτε ακόμη να έχετε παλλόμενο φως σε συγχρονισμό με τη μουσική ή να ταιριάζετε τα χρώματα της οθόνης της τηλεόρασής σας (απαιτείται HDMI Sync Box).


ΚΥΡΙΪΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΨΝΤΟΣ

- Πολλά χρώματα ταυτόχρονα
- Κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός
- Συγχρονισμός με τηλεόραση (απαιτείται Sync Box)



Έλεγχος με οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού Matter

Αυτό το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση Matter, επιτρέποντας εύκολο έλεγχο μέσω των Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που βασίζεται σε Matter της επιλογής σας.




Εκατομμύρια χρώματα και λειτουργίες φωτισμού που αλλάζουν για να φτιάξετε τη μέρα σας

Επιλέξτε οποιοδήποτε ανοιχτό χρώμα σάς αρέσει ή απλώς εφαρμόστε μια λειτουργία δυναμικού φωτισμού που σχεδιάσαμε για εσάς. Το τζάκι ή ο ωκεανός, για παράδειγμα, θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να φτιάξετε τη διάθεσή σας.




Συγχρονίστε τα φώτα με τη μουσική

Βυθιστείτε στον ρυθμό της μουσικής με τη λειτουργία Music Sync. Συγχρονίστε εύκολα τα φώτα με τις αγαπημένες σας μελωδίες. Απλώς θυμηθείτε, κρατήστε τη φορητή συσκευή σας κοντά στο ηχείο για ιδανική αρμονία μεταξύ ήχου και φωτισμού.



Καθηλωτικός φωτισμός περιβάλλοντος

Συγχρονίστε τα φώτα σας με το βίντεο (απαιτείται HDMI Sync Box) και τη μουσική για να βελτιώσετε την οικιακή ψυχαγωγία σας. Ιδανική για ταινίες και παιχνίδια, η δυνατότητα Συγχρονισμού δημιουργεί μια πλήρως καθηλωτική εμπειρία που μοιάζει με κινηματογράφο και δίνει ζωή στο περιεχόμενό σας.



Στατικές και δυναμικές λειτουργίες φωτισμού για να ανεβάσουν τη διάθεσή σας

Επιλέξτε ανάμεσα σε εκατομμύρια χρώματα ή από το σετ των λειτουργιών φωτισμού που έχουμε σχεδιάσει για εσάς. Με τόσες πολλές επιλογές, μπορείτε να φέρετε τη μαγεία σε όλες τις γιορτές, τα πάρτι, τις προσωπικές συναντήσεις και τις καθημερινές σας στιγμές!



Εκπληκτικό εφέ φωτισμού με διαβάθμιση

Ζήστε την ομορφιά του φωτισμού με διαβάθμιση, όπου πολλά χρώματα ρέουν απρόσκοπτα μαζί για να δημιουργήσουν ένα μαγευτικό εφέ φωτισμού. Προσθέστε ζωντανή ενέργεια σε οποιοδήποτε δωμάτιο με αυτήν τη δυναμική σχεδίαση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: Μαύρο
Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι
Ενσωματωμένο LED: Ναι
Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο καλώδιο: Όχι
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): -
Θερμοκρασία χρώματος: NA
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό Τραπεζαρία Υπνοδωμάτιο Παιδικό δωμάτιο

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 58 mA

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.7
Τάση: 220-240 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 1,347 kg
Συνολικό μήκος: 1.355 mm

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Διάμετρος: 90 mm
Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: NA
Χρώμα φωτός: RGB
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 9.7
Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8719514865310
Καθαρό βάρος: 1,33 kg
Μικτό βάρος: 3,01 kg
Ύψος: 14,8 cm
Μήκος: 143,4 cm
Πλάτος: 14,3 cm