

PHILIPS

Φωτιστικό (σκαφάκι
φθορισμού)


ProjectLine

120 cm

3000K θερμό λευκό φως

2700 lm

8719514954366



Επαγγελματική ποιότητα στο έργο σας

Ενεργειακά αποδοτικό σκαφάκι φωτισμού LED, επαγγελματικά LED για διάφορες εφαρμογές. Το σκαφάκι φωτισμού ProjectLine υποστηρίζει την εξοικονόμηση ενέργειας και μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το σκαφάκι φωτισμού είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο (οριζόντια) και οροφή και αποδίδει θερμό λευκό φως.

Βιώσιμη επιλογή

- Εξοικονομήστε ενέργεια από τη στιγμή που θα ανάψετε τον διακόπτη

Επιλέξτε φωτισμό υψηλής ποιότητας

- Μπορείτε να εμπιστευτείτε όσα αναφέρονται στη συσκευασία της Philips

Αντοχή

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 35.000 ώρες

Χαρακτηριστικά

Ενεργειακά αποδοτικό

Όλοι οι ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες της Philips εξοικονομούν ενέργεια από τη στιγμή που ανάβετε τον διακόπτη. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους καταναλώνουν λιγότερες kW με αποτέλεσμα χαμηλότερο λογαριασμό ενέργειας. Το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας διαφέρει ανά τύπο λαμπτήρα και τεχνολογία.

Αξιόπιστη ποιότητα:

Η Philips τηρεί τις υποσχέσεις της σχετικά με την απόδοση του λαμπτήρα. Μπορείτε να εμπιστευτείτε όσα αναφέρονται στη συσκευασία της Philips σχετικά με την απόδοση φωτισμού, τη διάρκεια ζωής και την ισχύ που ισοδυναμεί με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 35.000 ώρες

Η τεχνολογία LED της Philips παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας έως και 35.000 ώρες.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα περιβλήματος: Λευκό
- Υλικό περιβλήματος: Πολυανθρακικό
- Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος: Ιριδίζον
- Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος: Πολυανθρακικό

Αντοχή

- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +40 °C

Εγγύηση

- Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής: 120
- Ανοχή φωτεινής ροής: +/-10%
- Color Code: 830 Θερμό λευκό
- Σταθερή απόδοση φωτισμού: Όχι
- Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική): 3000
- Αρχική χρωματικότητα: (0.43,0.40) SDCM <6
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
- Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού: 120°
- Φωτεινή ροή: 2.700 lm
- Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης: Δεν εφαρμόζεται
- Υλικό οπτικού συστήματος: Πολυανθρακικό
- Τύπος οπτικού συστήματος: Συμμετρικό
- Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T_a: 25 °C
- Έντονο κόκκινο (R9): <50
- Στροβοσκοπικό εφέ: 1,6
- Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 92 lm/W
- Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης: Not applicable

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Άλλα χαρακτηριστικά

- Σήμανση CE: Σήμανση CE
- Φωτοβιολογική ασφάλεια: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι
- Προδιαγραφή φωτοβιολογικού κινδύνου: 0,2 m

Ρεύμα

- Τάση εισόδου: 220–240
- Ρεύμα εκκίνησης: 12,3
- Χρόνος εκκίνησης: 0,197
- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0,9

Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ενέργειας: 30 W
- Ανοχή κατανάλωσης ισχύος: +/-10%

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 27
- Συνολικό μήκος: 1.200
- Συνολικό πλάτος: 70

Τεχνικές προδιαγραφές

- Καλώδιο: Καλώδιο 0,2 m χωρίς βύσμα
- Σύνδεση: Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια
- Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 35.000 ωρών: 5 %
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης: Ναι
- Fixation material: Ανοξείδωτο ατσάλι
- Σήμανση ευφλεκτότητας: Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση: Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
- Βαθμός προστασίας από τις εισροές: IP20 | Με προστασία για δάχτυλα
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumen maintenance at median useful life* 35000 h: 65
- Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις: IK03 | 0,3 J
- Αριθμός οργάνων: 1 μονάδα
- Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.): 75
- Κατηγορία προστασίας IEC: Κατηγορία ασφαλείας II
- Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off: Ναι
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514954366
- Καθαρό βάρος: 0,28 kg
- Μικτό βάρος: 0,36 kg
- Ύψος: 3 cm
- Μήκος: 121,8 cm
- Πλάτος: 7,3 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 911401861984



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-04-12
Έκδοση: 0.302

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com