

PHILIPS

Προβολέας

ProjectLine

30 W

4000K φυσικό λευκό φως

Ενσωματωμένος αισθητήρας
κίνησης

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



Professional quality for your project

8719514954533



Επαγγελματική ποιότητα στο έργο σας

Στεγανά και ανθεκτικά LED για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Ο προβολέας Projectline υποστηρίζει την εξοικονόμηση ενέργειας και είναι ανθεκτικός, χάρη στο μεταλλικό υλικό και την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης είναι προσαρμόσιμος ως προς την ευαισθησία, τον χρόνο και το φως. Ιδανικός για φωτισμό περιοχών μπροστά/πίσω από (δημόσια) κτίρια όπως χώροι στάθμευσης, δρόμοι, κήποι ή χώροι εργασίας όταν τον χρειάζεστε.

Βιώσιμη επιλογή

- Εξοικονομήστε ενέργεια από τη στιγμή που θα ανάψετε τον διακόπτη

Επιλέξτε φωτισμό υψηλής ποιότητας

- Μπορείτε να εμπιστευτείτε όσα αναφέρονται στη συσκευασία της Philips

Αντοχή

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 35.000 ώρες

Χαρακτηριστικά

Ενεργειακά αποδοτικό

Όλοι οι ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες της Philips εξοικονομούν ενέργεια από τη στιγμή που ανάβετε τον διακόπτη. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους καταναλώνουν λιγότερες kW με αποτέλεσμα χαμηλότερο λογαριασμό ενέργειας. Το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας διαφέρει ανά τύπο λαμπτήρα και τεχνολογία.

Αξιόπιστη ποιότητα:

Η Philips τηρεί τις υποσχέσεις της σχετικά με την απόδοση του λαμπτήρα Μπορείτε να εμπιστευτείτε όσα αναφέρονται στη συσκευασία της Philips σχετικά με την απόδοση φωτισμού, τη διάρκεια ζωής και την ισχύ που ισοδυναμεί με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 35.000 ώρες

Η τεχνολογία LED της Philips παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας έως και 35.000 ώρες.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο
- Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος: Διαφανές
- Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος: Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά
- Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος: Επίπεδο
- Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος: Γυαλί

Αντοχή

- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -25 έως +40 °C

Περιβάλλον

- Sustainability rating: -

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Ανοχή φωτεινής ροής: +/-10%
- Color Code: 840 Ουδέτερο λευκό
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 4000
- Αρχ. Ανοχή Δείκτη Απόδοσης Χρωμάτων: 0
- Αρχική χρωματικότητα: (0.380, 0.380) SDCM <6
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων: LED
- Light source engine type: LED
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
- Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού: 110°
- Φωτεινή ροή: 2.850 lm
- Υλικό οπτικού συστήματος: Γυαλί
- Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου: Συμμετρικό
- Υλικό ανακλαστήρα: Πολυανθρακικό
- Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T_a: 25 °C
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 95 lm/W
- Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω: 0

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: ProjectLine, Ανθεκτικό στο νερό

Άλλα χαρακτηριστικά

- Σήμανση CE: Ναι
- Σήμανση ENEC: -
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι
- Φωτοβιολογικός κίνδυνος: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Προδιαγραφή φωτοβιολογικού κινδύνου: 0,2 m

Ρεύμα

- Τάση εισόδου: 220 έως 240
- Ρεύμα εκκίνησης: 0,78
- Χρόνος εκκίνησης: 0,063
- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.9

Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ενέργειας: 30
- Ανοχή κατανάλωσης ισχύος: +/-10%

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 56
- Συνολικό μήκος: 185
- Συνολικό πλάτος: 183

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Κωδικός IP: IP65 | Στεγανό στη σκόνη και αδιάβροχο
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο
- Καλώδιο: Καλώδιο 0,6 m χωρίς βύσμα
- Σύνδεση: Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια
- Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 35.000 ωρών: 5
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Driver/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής: -
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης: Ναι
- Ενεργό εμβαδόν προβολής: 0,013
- Fixation material: Χάλυβας
- Σήμανση ευφλεκτότητας: Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
- Line Frequency: 50 or 60
- Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις: IK05 | 0,7 J
- Εξάρτημα στήριξης: Βάση στερέωσης, ρυθμιζόμενη
- Αριθμός οργάνων: 1 μονάδα
- Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B): 72
- Surge Protection (Common/Differential): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514954533
- Καθαρό βάρος: 0,56 kg
- Μικτό βάρος: 0,62 kg
- Ύψος: 6,2 cm
- Μήκος: 19,5 cm
- Πλάτος: 20,7 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.238

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com