

PHILIPS

Χωνευτό πάνελ

ProjectLine

30x30 cm

4000K φυσικό λευκό φως

1200 lm

PHILIPS

ProjectLine

LED panel



Professional quality for your project

8719514955288



Επαγγελματική ποιότητα στο έργο σας

Αξιόπιστα και ενεργειακά αποδοτικά, χωνευτά επαγγελματικά πάνελ LED. Το πάνελ ProjectLine LED υποστηρίζει την εξοικονόμηση ενέργειας και ταιριάζει σε οροφές με ορατό προφίλ τυποποιημένου μεγέθους, που χρησιμοποιούνται σε χώρους γραφείων και (εμπορικούς) χώρους εργασίας με την υψηλή του απόδοση φυσικού λευκού φωτός.

Βιώσιμη επιλογή

- Εξοικονομήστε ενέργεια από τη στιγμή που θα ανάψετε τον διακόπτη

Επιλέξτε φωτισμό υψηλής ποιότητας

- Μπορείτε να εμπιστευτείτε όσα αναφέρονται στη συσκευασία της Philips

Αντοχή

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 35.000 ώρες

Χαρακτηριστικά

Ενεργειακά αποδοτικό

Όλοι οι ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες της Philips εξοικονομούν ενέργεια από τη στιγμή που ανάβετε τον διακόπτη. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους καταναλώνουν λιγότερες kW με αποτέλεσμα χαμηλότερο λογαριασμό ενέργειας. Το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας διαφέρει ανά τύπο λαμπτήρα και τεχνολογία.

Αξιόπιστη ποιότητα:

Η Philips τηρεί τις υποσχέσεις της σχετικά με την απόδοση του λαμπτήρα. Μπορείτε να εμπιστευτείτε όσα αναφέρονται στη συσκευασία της Philips σχετικά με την απόδοση φωτισμού, τη διάρκεια ζωής και την ισχύ που ισοδυναμεί με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 35.000 ώρες

Η τεχνολογία LED της Philips παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας έως και 35.000 ώρες.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο
- Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος: Οπάλ
- Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος: Ακρυλικό

Αντοχή

- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +35 °C

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Ανοχή φωτεινής ροής: +/-10%
- Color Code: 840 Ουδέτερο λευκό
- Σταθερή απόδοση φωτισμού: Όχι
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 4000
- Αρχική χρωματικότητα: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού: 120°
- Φωτεινή ροή: 1.200 lm
- Υλικό οπτικού συστήματος: Πολυστυρένιο
- Τύπος οπτικού συστήματος: Γωνία δέσμης 120°
- Υλικό ανακλαστήρα: Ακρυλικό
- Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T_a: 25 °C
- Έντονο κόκκινο (R9): <50
- Στροβοσκοπικό εφέ: 1,6
- Βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης CEN: 22
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 80 lm/W

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: ProjectLine, Αισθητήρας, Ανθεκτικό στο νερό

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 82 mA
- Σήμανση CE: Ναι
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της EE: Ναι
- Φωτοβιολογικός κίνδυνος: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Προδιαγραφή φωτοβιολογικού κινδύνου: 0,2 m

Ρεύμα

- Τάση εισόδου: 220-240
- Ρεύμα εκκίνησης: 10
- Χρόνος εκκίνησης: 0,15
- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0,9

Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ενέργειας: 15
- Ανοχή κατανάλωσης ισχύος: +/-10%

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 59
- Συνολικό μήκος: 295
- Συνολικό πλάτος: 295

Σέρβις

- Εγγύηση: 3 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση II – Με διπλή μόνωση
- Σύνδεση: Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων
- Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 35.000 ωρών: 7,5
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Driver/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής: Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης: Ναι
- Σήμανση ευφλεκτότητας: Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση: Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s

- Line Frequency: 50 or 60
- Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις: IK02 | 0,2 J Τυπικό
- Αριθμός οργάνων: 1 μονάδα
- Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B): 50
- Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off: Ναι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514955288
- Καθαρό βάρος: 0,56 kg
- Μικτό βάρος: 0,73 kg
- Ύψος: 30,5 cm
- Μήκος: 34,5 cm
- Πλάτος: 4,6 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.281

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com