



## Επιτοίχιο φωτιστικό ELPAS

Αυτά τα στεγανά, κομψά σχεδιασμένα φωτιστικά τάσης δικτύου δίνουν μια συναρπαστική νέα πινελιά στο κλασικό επιτοίχιο φωτιστικό εξωτερικών χώρων. Εγκαταστήστε το στον μπροστινό ή στον πίσω κήπο, στο μπαλκόνι ή στη βεράντα σας και απολαύστε υπέροχο φως φτεινής ροής 400 lm. Επιλέξτε από εκατομμύρια χρώματα, θερμές έως ψυχρές αποχρώσεις του λευκού και δυναμικές λειτουργίες φωτός χρησιμοποιώντας το υπάρχον Wi-Fi.

## ΚΥΡΙΪΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΨΝΤΟΣ

- Πλήρες εύρος χρωμάτων
- Τάση δικτύου
- Παντός καιρού




## Άμεση εγκατάσταση για όλες τις λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού σας

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε όλες τις έξυπνες λειτουργίες, συνδέοντας απλώς τα νέα σας φωτιστικά στο υπάρχον Wi-Fi σας. Μπορείτε να ελέγξετε τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και να ορίσετε χρονοδιαγράμματα για να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε πρόσθετο εξοπλισμό. Διατηρήστε το χειριστήριο εντός της εμβέλειας του Wi-Fi και όλα τα συνδεδεμένα φώτα θα είναι πλήρως ελεγχόμενα ακόμη και εκτός εμβέλειας Wi-Fi.



## Έλεγχος με οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού Matter

Αυτό το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση Matter, επιτρέποντας εύκολο έλεγχο μέσω των Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που βασίζεται σε Matter της επιλογής σας.



## Νιώστε πάντα ασφαλείς και προστατευμένοι με τα αυτοματοποιημένα φωτιστικά εξωτερικού χώρου

Προγραμματίστε τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου σας να ανάβουν κάθε μέρα προτού επιστρέψετε στο σπίτι, ώστε να βλέπετε καθαρά το περιβάλλον σας και να αισθάνεστε ασφαλείς. Ρυθμίστε τα φώτα σας να σβήνουν αυτόματα το πρωί ή όταν δεν τα χρειάζεστε και εξοικονομήστε ενέργεια.




## Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.



## Ομορφύνετε τον κήπο σας με εκατομμύρια χρώματα και δυναμικές λειτουργίες

Επιλέξτε από εκατομμύρια χρώματα φωτισμού, από το ψυχρό λευκό που αποπνέει ενεργητικότητα μέχρι το απαλό ζεστό λευκό και δημιουργήστε το ιδανικό περιβάλλον για τις δραστηριότητές σας στους εξωτερικούς χώρους σας. Ή απλώς εφαρμόστε μια προρυθμισμένη δυναμική λειτουργία φωτισμού, όπως "Ωκεανός", "Δάσος" ή "Πάρτι" για να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να ανεβάσετε τη διάθεση.



## Ελέγξτε τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου σας όπως σας αρέσει

Το WiZ σας δίνει πολλές επιλογές για να ελέγχετε τα έξυπνα φώτα σας. Απλώς προσαρμόστε τα φώτα με το smartphone ή τη φωνή σας από όπου κι αν βρίσκεστε. Λειτουργεί με τις συντομεύσεις Google Home, Alexa και Siri.



# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εξωτερικών χώρων  
Σχήμα λαμπτήρα: Παραλληλόγραμμα με στρογγυλές γωνίες  
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

## ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: Μαύρο  
Υλικό κατασκευής: Μέταλλο  
Πλαστικό

## ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 25 έτος(η)  
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%  
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000  
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

## ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι  
Ενσωματωμένο LED: Ναι  
Περιλαμβάνονται λαμπτήρες LED: Ναι  
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Χρωματική ομοιομορφία: 7 SDCM  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80  
Θερμοκρασία χρώματος: 2700-5000 K  
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2  
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 76 lm/W

## ΔΊΑΦΟΡΑ

Ίδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος  
Μπαλκόνι

## ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 44 mA

## ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.5  
Τάση: 220-240 V

## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,565 kg  
Συνολικό ύψος: 164 mm  
Συνολικό μήκος: 134 mm  
Συνολικό πλάτος: 109 mm

## ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

## ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Έξοδος lumen λαμπτήρα: 950  
Διάμετρος: 109 mm  
Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 650  
Χρώμα φωτός: 2700-5000 (RGB)  
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 8.5  
Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 8,5  
Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές  
Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο  
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι  
Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

## ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes  
WiFi: Wireless G  
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date  
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999  
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8720169071254  
Καθαρό βάρος: 0,71 kg  
Μικτό βάρος: 0,96 kg  
Ύψος: 14 cm  
Μήκος: 22,9 cm  
Πλάτος: 8,9 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.