




Κιτ εκκίνησης στυλίσκου

Οι στυλίσκοι LED πλήρους χρώματος χαμηλής τάσης τοποθετούνται εύκολα και με ασφάλεια στον μπροστινό ή στον πίσω κήπο, στη βεράντα ή στο μπαλκόνι σας - οπουδήποτε θέλετε να δημιουργήσετε μια υπέροχη ατμόσφαιρα σε εξωτερικούς χώρους. Με περισσότερα από 16 εκατομμύρια χρώματα, θερμό έως ψυχρό ρυθμιζόμενο λευκό φως και δυναμικές λειτουργίες φωτισμού, μπορείτε να ομορφύνετε το σπίτι σας και να επιλέξετε το σωστό φως για κάθε διάθεση. Οι αδιάβροχοι στυλίσκοι ελέγχονται εύκολα με το υπάρχον σύστημά σας Wi-Fi. Συνδέστε έως και πέντε στυλίσκους σε μια γραμμή για να φωτίσετε τον κήπο και τα μονοπάτια σας.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Πλήρες εύρος χρωμάτων
- Χαμηλής τάσης
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους




Άμεση εγκατάσταση για όλες τις λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού σας

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε όλες τις έξυπνες λειτουργίες, συνδέοντας απλώς τα νέα σας φωτιστικά στο υπάρχον Wi-Fi σας. Μπορείτε να ελέγξετε τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και να ορίσετε χρονοδιαγράμματα για να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε πρόσθετο εξοπλισμό. Διατηρήστε το χειριστήριο εντός της εμβέλειας του Wi-Fi και όλα τα συνδεδεμένα φώτα θα είναι πλήρως ελεγχόμενα ακόμη και εκτός εμβέλειας Wi-Fi.



Έλεγχος με οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού Matter

Αυτό το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση Matter, επιτρέποντας εύκολο έλεγχο μέσω των Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που βασίζεται σε Matter της επιλογής σας.



Νιώστε πάντα ασφαλείς και προστατευμένοι με τα αυτοματοποιημένα φωτιστικά εξωτερικού χώρου

Προγραμματίστε τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου σας να ανάβουν κάθε μέρα προτού επιστρέψετε στο σπίτι, ώστε να βλέπετε καθαρά το περιβάλλον σας και να αισθανέστε ασφαλείς. Ρυθμίστε τα φώτα σας να σβήνουν αυτόματα το πρωί ή όταν δεν τα χρειάζεστε και εξοικονομήστε ενέργεια.



Ομορφύνετε τον κήπο σας με εκατομμύρια χρώματα και δυναμικές λειτουργίες

Επιλέξτε από εκατομμύρια χρώματα φωτισμού, από το ψυχρό λευκό που αποπνέει ενεργητικότητα μέχρι το απαλό ζεστό λευκό και δημιουργήστε το ιδανικό περιβάλλον για τις δραστηριότητές σας στους εξωτερικούς χώρους σας. Ή απλώς εφαρμόστε μια προρυθμισμένη δυναμική λειτουργία φωτισμού, όπως "Ωκεανός", "Δάσος" ή "Πάρτι" για να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να ανεβάσετε τη διάθεση.



Τεχνολογία χαμηλής τάσης και εύκολη εγκατάσταση

Σχεδιασμένο για απόλαυση σε εξωτερικούς χώρους! Δεν απαιτείται πολύπλοκη καλωδίωση ή ειδική εγκατάσταση, απλώς συνδέστε το και φύγετε. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση του φωτιστικού, απλώς ξεβιδώστε τον προσαρμογέα και μετακινήστε τον κάπου αλλού.



Ρυθμίστε διαφορετικό χρώμα για κάθε σποτ και τονώστε τη διάθεση

Αφήστε το παιχνίδι των δυναμικών λειτουργιών φωτισμού να τονώσει τη διάθεση. Ρυθμίστε εύκολα κάθε σποτ να λάμπει με διαφορετικό χρώμα. Ανακατέψτε και ταιριάξτε εκατομμύρια ανοιχτά χρώματα ή μια ποικιλία λειτουργιών φωτισμού για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό εφέ φωτισμού που ταιριάζει στο στυλ σας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εξωτερικών χώρων
Σχήμα λαμπτήρα: Στρογγυλό
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: Μαύρο
Υλικό κατασκευής: Μέταλλο
Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 25 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι
Ενσωματωμένο LED: Ναι
Περιλαμβάνονται λαμπτήρες LED: Ναι
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Χρωματική ομοιομορφία: 7 SDCM
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): ≥ 80
Θερμοκρασία χρώματος: 2700-5000 K
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 66 lm/W

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος
Μπαλκόνι

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 44 mA

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.5
Τάση: 220-240 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 1,4 kg
Συνολικό ύψος: 518 mm
Συνολικό μήκος: 108,5 mm
Συνολικό πλάτος: 108,5 mm

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Έξοδος lumen λαμπτήρα: 400
Διάμετρος: 108,5 mm
Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 320
Χρώμα φωτός: 2700-5000 (RGB)
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 4.8
Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 4,8
Κωδικός IP: IP65 (Προσαρμογέας IP44)
Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8720169071797
Καθαρό βάρος: 1,4 kg
Μικτό βάρος: 1,66 kg
Ύψος: 15,3 cm
Μήκος: 55,9 cm
Πλάτος: 14 cm