




Ταινία Led εξωτερικού χώρου 5 μέτρων

Δημιουργήστε μια μαγική, συναρπαστική ή χαλαρωτική ατμόσφαιρα σε όλους τους εξωτερικούς σας χώρους με την εύκαμπτη, παντός καιρού ταινία LED της WiZ για εξωτερικούς χώρους. Μεταμορφώστε τον κήπο, το μονοπάτι, το δρομάκι που οδηγεί στο γκαράζ του σπιτιού σας, τη βεράντα, την ταράτσα ή το μπαλκόνι σας με ομοιόμορφες γραμμές ζωντανού χρώματος ή αποχρώσεις λευκού φωτός από ψυχρό έως θερμό χρώμα. Οι ταινίες LED εξωτερικού χώρου ενσωματώνονται στο ίδιο αγαπημένο σας οικοσύστημα WiZ με τα φωτιστικά WiZ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο να τα εγκαταστήσετε και να τα ελέγξετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή WiZ, το WiZmote ή τη φωνή σας μέσω του υπάρχοντος Wi-Fi του σπιτιού σας. Αυτές οι εύκαμπτες ταινίες LED μπορούν να λειτουργήσουν μόνες τους ή μαζί με τα άλλα φώτα WiZ εξωτερικού χώρου για να κάνουν τους εξωτερικούς σας χώρους πιο όμορφους και φιλόξενους από ποτέ.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Πλήρες φάσμα χρωμάτων
- Χαμηλής τάσης
- IP65 (Προσαρμογέας IP44)/Πλαστικό



Άμεση εγκατάσταση για όλες τις λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού σας

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε όλες τις έξυπνες λειτουργίες, συνδέοντας απλώς τα νέα σας φωτιστικά στο υπάρχον Wi-Fi σας. Μπορείτε να ελέγξετε τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και να ορίσετε χρονοδιαγράμματα για να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε πρόσθετο εξοπλισμό. Διατηρήστε το χειριστήριο εντός της εμβέλειας του Wi-Fi και όλα τα συνδεδεμένα φώτα θα είναι πλήρως ελεγχόμενα ακόμη και εκτός εμβέλειας Wi-Fi.



Έλεγχος με οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού Matter

Αυτό το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση Matter, επιτρέποντας εύκολο έλεγχο μέσω των Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που βασίζεται σε Matter της επιλογής σας.



Νιώστε πάντα ασφαλείς και προστατευμένοι με τα αυτοματοποιημένα φωτιστικά εξωτερικού χώρου

Προγραμματίστε τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου σας να ανάβουν κάθε μέρα προτού επιστρέψετε στο σπίτι, ώστε να βλέπετε καθαρά το περιβάλλον σας και να αισθάνεστε ασφαλείς. Ρυθμίστε τα φώτα σας να σβήνουν αυτόματα το πρωί ή όταν δεν τα χρειάζεστε και εξοικονομήστε ενέργεια.



Ομορφύνετε τον κήπο σας με εκατομμύρια χρώματα και δυναμικές λειτουργίες

Επιλέξτε από εκατομμύρια χρώματα φωτισμού, από το ψυχρό λευκό που αποπνέει ενεργητικότητα μέχρι το απαλό ζεστό λευκό και δημιουργήστε το ιδανικό περιβάλλον για τις δραστηριότητές σας στους εξωτερικούς χώρους σας. Ή απλώς εφαρμόστε μια προρυθμισμένη δυναμική λειτουργία φωτισμού, όπως "Ωκεανός", "Δάσος" ή "Πάρτι" για να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να ανεβάσετε τη διάθεση.



Αδιάβροχο και παντός καιρού

Αυτό το φως έχει σχεδιαστεί για να απολαμβάνετε τους εξωτερικούς χώρους, καθώς είναι αδιάβροχο και παντός καιρού. Κατασκευάζεται από υλικά που είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και ανθεκτικά στον αέρα και το χιόνι. Υποβλήθηκε σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι αντέχει στις περισσότερες καιρικές συνθήκες.



Τεχνολογία χαμηλής τάσης και εύκολη εγκατάσταση

Σχεδιασμένο για απόλαυση σε εξωτερικούς χώρους! Δεν απαιτείται πολύπλοκη καλωδίωση ή ειδική εγκατάσταση, απλώς συνδέστε το και φύγετε. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση του φωτιστικού, απλώς ξεβιδώστε τον προσαρμογέα και μετακινήστε τον κάπου αλλού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εξωτερικών χώρων
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: White
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι
Ενσωματωμένο LED: Ναι
Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο καλώδιο: Ναι
Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό: Ναι
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Χρωματική ομοιομορφία: 7 SDCM
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): ≥80
Θερμοκρασία χρώματος: 2700-5000 K
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 26 lm/W

ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό
Αίθουσα ψυχαγωγίας Υπνοδωμάτιο
Παιδικό δωμάτιο

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 128 mA

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.5
Τάση: 220-240 V
Κατανάλωση ενέργειας: 24

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΫΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 1,52 kg
Συνολικό ύψος: 76 mm
Συνολικό μήκος: 7.940 mm
Συνολικό πλάτος: 45 mm

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 240
Χρώμα φωτός: 2700-5000 (RGB)
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 24
Κωδικός IP: IP65 (Προσαρμογέας IP44)
Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8720169074859
Καθαρό βάρος: 1,55 kg
Μικτό βάρος: 1,75 kg
Ύψος: 7,6 cm
Μήκος: 35,6 cm
Πλάτος: 35,6 cm