

Σποτ 50 W PAR16 GU10 x 2 τεμ.



Χρησιμοποιήστε σποτ για την άνεση και την ευεξία σας! Αυτά τα έξυπνα σποτ έχουν το τυπικό σχήμα GU10 που γνωρίζετε και αγαπάτε, αλλά οι πραγματικοί γυάλινοι φακοί τους δίνουν μια επιπλέον πινελιά κομψότητας. Επιπλέον, σας προσφέρουν κάτι που κάθε άλλο παρά τυπικό είναι: λευκό φως με δυνατότητα ρύθμισης έντασης για όλες τις ανάγκες και διαθέσεις σας. Προγραμματίστε τα σε ψυχρό φως όταν χρειάζεστε συγκέντρωση και σε θερμό φως όταν θέλετε να χαλαρώσετε — οτιδήποτε σας βοηθά να διαμορφώσετε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο και πιο ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης στο σπίτι. Όλα αυτά συν 16 εκατομμύρια χρώματα, καθώς και έλεγχος μέσω της φωνής σας, του τηλεχειριστηρίου WiZ ή της εφαρμογής WiZ, είτε βρίσκεστε εντός ή εκτός σπιτιού. Τα σποτ WiZ GU10 της Philips συνδέονται μέσω του υπάρχοντος Wi-Fi σας, χωρίς να απαιτείται πρόσθετο υλικό, δικτύωση ή ρύθμιση.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Έξυπνος λαμπτήρας με πλήρες εύρος χρωμάτων
- Έως 345 lm
- Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
- Έλεγχος μέσω εφαρμογής ή φωνητικού ελέγχου



Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WIZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



Έλεγχος με οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού Matter

Αυτό το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση Matter, επιτρέποντας εύκολο έλεγχο μέσω των Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που βασίζεται σε Matter της επιλογής σας.



Φως που ταιριάζει σε οποιοδήποτε τυπικό φωτιστικό

Συμπαγές σχήμα που ταιριάζει τέλεια σε κάθε σημείο και χωνευτό φωτιστικό.



Ελέγξτε τα έξυπνα φώτα σας από οπουδήποτε

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν τα φώτα έμειναν αναμμένα ενώ κανείς δεν είναι σπίτι. Απλώς απενεργοποιήστε τα από όπου κι αν βρίσκεστε, με το smartphone σας.



Φωτεινά, ζωηρά χρώματα και αποχρώσεις του λευκού

Δημιουργήστε ζωντανό φωτισμό ανάδειξης επιλέγοντας ανάμεσα σε εκατομμύρια χρώματα και αποχρώσεις του λευκού. Η γωνία δέσμης 36 μοιρών εξασφαλίζει τη διακόσμηση του περιβάλλοντος με φωτεινό και ομοιόμορφο φως.



Δημιουργήστε την ιδανική ατμόσφαιρα για κάθε δραστηριότητα

Ο κλασικός γυάλινος λαμπτήρας GU10 προσφέρει κάτι ξεχωριστό: λευκό LED φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού για να ταιριάζει σε κάθε διάθεση και δραστηριότητα. Προγραμματίστε τους σε ψυχρό φως όταν θέλετε να συγκεντρωθείτε ή σε ζεστό φως όταν θέλετε να χαλαρώσετε. Εναλλακτικά, απλώς επιλέξτε τις προκαθορισμένες λειτουργίες όπως το Focus και το Relax.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Σχήμα λαμπτήρα: PAR16
Υποδοχή: GU10
Τύπος γυαλιού: Διαφανές
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Βάρος: 0,05 kg

ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
Θερμοκρασία χρώματος: 2200-6500 K
Κατηγορία χρώματος φωτός: Πλήρες εύρος χρωμάτων
Ονομαστική φωτεινή ροή: 345 lm
Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 73 lm/W

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 40 mA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN: 8720169076723
EOC: 872016907672300
Τίτλος προϊόντος: Wi-Fi BLE 50W GU10 GLASS 922-65 RGB2PF/6

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.48
Τάση: AC 220-240 V
Ισοδύναμο ισχύος: 50 W
Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
Κατανάλωση ενέργειας: 4,7 W
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 5

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Συνολικό ύψος: 55 mm
Συνολικό μήκος: 55 mm
Συνολικό πλάτος: 50 mm

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ

Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000
Ονομαστική φωτεινή ροή: 345 lm
Ονομαστική μέγιστη ένταση: 550 cd
Ονομαστική ισχύς: 4.7 W

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συχνότητα: 50-60
Αρ. εγγραφής EPREL: 1877835
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Narrow Cone

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8720169076723
Καθαρό βάρος: 0,1 kg
Μικτό βάρος: 0,15 kg
Ύψος: 16 cm
Μήκος: 7 cm
Πλάτος: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.