

Έξυπνος διακόπτης Dial



Δείτε τι χρειάζεστε για να εγκαταστήσετε τον έξυπνο διακόπτη Dial της WiZ: τίποτα! Τοποθετήστε τη συμπαγή βάση σε μια βολική τοποθεσία και, στη συνέχεια, συνδέστε τον διακόπτη φώτων που ταιριάζει στους υπάρχοντες διακόπτες σας. Αποσυνδέστε εύκολα τη μαγνητική πλάκα για φορητό, ασύρματο έλεγχο του φωτισμού οπουδήποτε τον χρειάζεστε. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για γρήγορη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ομαλή μείωση της έντασης του φωτισμού ή πατήστε το πάνελ για εναλλαγή μεταξύ των αγαπημένων σας σκηνικών φωτισμού. Ο έξυπνος διακόπτης φώτων Dial περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου με υποδοχή USB, ώστε να μην ξεμείνετε ποτέ από ενέργεια. Ένας διακριτικός ενδεικτικός δακτύλιος LED σας ενημερώνει όταν τα φώτα σας είναι σε χρήση ή όταν η μπαταρία χρειάζεται ξανά φόρτιση. Εμπιστευτείτε τη WiZ για να γεμίσει τη ζωή σας με φως — αμέσως μόλις τα βγάλετε από τη συσκευασία!


ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Ομαλή ρύθμιση έντασης
- Ασύρματο — δεν απαιτείται εγκατάσταση
- Επαναφορτιζόμενος



Ελέγξτε ασύρματα τα φώτα WiZ

Απολαύστε γρήγορο και εύκολο έλεγχο του φωτισμού σας με τα προϊόντα WiZ. Ανάψτε/σβήστε τα φώτα και ρυθμίστε τη φωτεινότητα με ένα μόνο πάτημα. Συνδέεται απευθείας στα φώτα WiZ και λειτουργεί ακόμη και όταν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.



Μεγάλη εμβέλεια ελέγχου 15 m

Ελέγξτε τα φώτα και τις συσκευές σε εμβέλεια 15 μέτρων σε ένα συνηθισμένο εσωτερικό περιβάλλον με χωρίσματα και τοίχους.



Ελέγξτε εύκολα ένα ή περισσότερα φώτα σε ένα δωμάτιο

Αυτό το φορητό αξεσουάρ ελέγχου μπορεί να συνδεθεί σε ένα δωμάτιο και να ενεργοποιήσει όλα τα φώτα στο χώρο. Είτε υπάρχει ένα είτε πενήντα φώτα! Θέλετε να ελέγξετε ένα άλλο δωμάτιο; Απλώς αλλάξτε το συνδεδεμένο δωμάτιο του αξεσουάρ στην εφαρμογή.



Η σωστή ατμόσφαιρα με ένα μόνο πάτημα

Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για γρήγορη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ομαλή μείωση της έντασης του φωτισμού ή επιλέξτε από το πάνελ τις επιλογές για εναλλαγή μεταξύ των αγαπημένων σας σκηνικών φωτισμού.



Επαναφορτιζόμενος διακόπτης με καντράν USB, με αποσπώμενη μαγνητική πλάκα

Τοποθετήστε τη συμπαγή βάση σε μια βολική τοποθεσία και συνδέστε τον διακόπτη φώτων που ταιριάζει με τους υπάρχοντες διακόπτες σας. Αποσυνδέστε εύκολα τη μαγνητική πλάκα και απολαύστε φορητό, ασύρματο έλεγχο φωτισμού οπουδήποτε τον χρειάζεστε.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

Χρώμα: White

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ

Ονομαστική διάρκεια ζωής: 50.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι

Απόσταση ελέγχου: 15 m

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΈΥΜΑΤΟΣ

Τάση: 5 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,1 kg

Συνολικό ύψος: 24,9 mm

Συνολικό μήκος: 86 mm

Συνολικό πλάτος: 86 mm

ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα

Κατηγορία προστασίας: Κλάση III - Εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes

WiFi: Wireless G

Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date

Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8720169077027

Καθαρό βάρος: 0,1 kg

Μικτό βάρος: 0,14 kg

Ύψος: 13,7 cm

Μήκος: 6,1 cm

Πλάτος: 10,6 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.