

## Ταινία LED 5μ



Οι ταινίες LED RGBIC 5μ, είναι σχεδιασμένες για να ταιριάζουν σε μεσαίου μεγέθους χώρους και να τους ομορφαίνουν με πάνω από 16 εκατομμύρια χρώματα. Ξεπεράστε τα όρια των χρωμάτων, με τα πλήρως έγχρωμα ανεξάρτητα ελεγχόμενα τμήματα και δημιουργήστε εκθαμβωτικά εφέ, όπως "chasing rainbows", "color fades" και "sparkles". Κολλήστε την εύκαμπτη ταινία όπου θέλετε και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WiZ για να ελέγχετε τα φώτα σας χρησιμοποιώντας το δίκτυο Wi-Fi που ήδη διαθέτετε. Χάρη στις στατικές και δυναμικές λειτουργίες φωτισμού, την έξυπνη ρύθμιση της φωτεινότητας και τη δυνατότητα προγραμματιζόμενου φωτισμού, έχετε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρου του συστήματός σας — ακόμα και όταν λείπετε από το σπίτι. Το προϊόν συνεργάζεται με το Google Home, το Amazon Alexa και το Apple HomeKit για απόλυτη ευκολία χρήσης.

## ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Πλήρες φάσμα χρωμάτων
- IP20/Πλαστικό



## Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WiZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



## Έλεγχος με οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού Matter

Αυτό το προϊόν διαθέτει πιστοποίηση Matter, επιτρέποντας εύκολο έλεγχο μέσω των Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που βασίζεται σε Matter της επιλογής σας.



## Εκατομμύρια χρώματα και λειτουργίες φωτισμού που αλλάζουν για να φτιάξετε τη μέρα σας

Επιλέξτε οποιοδήποτε ανοιχτό χρώμα σας αρέσει ή απλώς εφαρμόστε μια λειτουργία δυναμικού φωτισμού που σχεδιάσαμε για εσάς. Το τζάκι ή ο ωκεανός, για παράδειγμα, θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να φτιάξετε τη διάθεσή σας.



## Ελέγξτε τα έξυπνα φώτα σας από οπουδήποτε

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν τα φώτα έμειναν αναμμένα ενώ κανείς δεν είναι σπίτι. Απλώς απενεργοποιήστε τα από όπου κι αν βρίσκεστε, με το smartphone σας.



## Συγχρονίστε τα φώτα με τη μουσική

Βυθιστείτε στον ρυθμό της μουσικής με τη λειτουργία Music Sync. Συγχρονίστε εύκολα τα φώτα με τις αγαπημένες σας μελωδίες. Απλώς θυμηθείτε, κρατήστε τη φορητή συσκευή σας κοντά στο ηχείο για ιδανική αρμονία μεταξύ ήχου και φωτισμού.



## Εύκαμπτη ταινία LED που τοποθετείται εύκολα

Απλώς κολλήστε την ταινία σε οποιαδήποτε επιφάνεια – προθήκες, κορνίζες οροφής, σταθμούς εργασίας και κάτω από ντουλάπια, ακόμη και κατά μήκος καμπύλων άκρων. Προσθέστε υπέροχες χρωματικές πινελιές στα έπιπλά σας.



# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου  
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

## ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΉΡΙΣΜΑ

Χρώμα: White  
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

## ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)  
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%  
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000  
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

## ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι  
Ενσωματωμένο LED: Ναι  
Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο καλώδιο: Ναι  
Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό: Ναι  
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΌΥ

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): -  
Θερμοκρασία χρώματος: NA  
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2

## ΔΊΑΦΟΡΑ

Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό Αίθουσα ψυχαγωγίας Υπνοδωμάτιο Παιδικό δωμάτιο

## ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 110 mA

## ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΈΥΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.7  
Τάση: 220-240 V  
Κατανάλωση ενέργειας: 15,3

## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Καθαρό βάρος: 0,22 kg  
Συνολικό ύψος: 2,1 mm  
Συνολικό μήκος: 5.000 mm  
Συνολικό πλάτος: 10 mm

## ΣΉΡΒΙΣ

Εγγύηση: 2 έτη

## ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: NA  
Χρώμα φωτός: RGB  
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 18  
Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα  
Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

## ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes  
WiFi: Wireless G  
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date  
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999  
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8720169077201  
Καθαρό βάρος: 0,4 kg  
Μικτό βάρος: 0,55 kg  
Ύψος: 18,7 cm  
Μήκος: 8,2 cm  
Πλάτος: 18,9 cm



© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.