

PHILIPS

Λαμπτήρας

LED

10 W-75 W

E27

Θερμό λευκό

8720169191679



Έντονος φωτισμός LED

Οι λαμπτήρες LED της Philips προσφέρουν φως υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και άμεση αλλά και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Μάθετε περισσότερα για το φως

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 90%

Χαρακτηριστικά

Μάθετε περισσότερα για το φως



Θερμοκρασία χρώματος: Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα ζεστό, πιο γαλήνιο φως, ενώ οι λαμπτήρες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως. CRI: Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το αποτέλεσμα μιας πηγής φωτός ως προς

την εμφάνιση των χρωμάτων. Το φυσικό ηλιακό φως έχει CRI 100. Ο δείκτης CRI των λαμπτήρων LED της Philips είναι πάντα μεγαλύτερος από 80, το οποίο εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση των χρωμάτων είναι ρεαλιστική και φυσική.

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως



Με το όμορφο ντιζάιν και τις οικίες διαστάσεις, αυτός είναι ένας σύγχρονος τυπικός λαμπτήρας LED για φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Η τέλεια βιώσιμη αντικατάσταση των παραδοσιακών τυπικών λαμπτήρων πυρακτώσεως.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 90%



Απολαύστε την εξοικονόμηση ενέργειας των LED χωρίς να θυσιάσετε την ποιότητα του φωτισμού. Εξοικονομήστε άμεσα πάνω από 90% ενέργεια αντικαθιστώντας τους υπάρχοντες λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 180 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1055 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 105 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Όχι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169191679
- EOC: 872016919167900
- Τίτλος προϊόντος: LED 75W A60 E27 WW FR ND 2PF/6 DISC

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.54
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 75 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 10 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 10

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 108 mm
- Συνολικό μήκος: 108 mm
- Συνολικό πλάτος: 60 mm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 397613

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169191679
- Καθαρό βάρος: 0,09 kg
- Μικτό βάρος: 0,12 kg
- Ύψος: 13,9 cm
- Μήκος: 6,3 cm
- Πλάτος: 10,1 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-17
Έκδοση: 0.326

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com