

# PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

500 mm

4000K

G13



8720169194090



## Ανθεκτικός λειτουργικός φωτισμός LED με εξαιρετική ποιότητα φωτός

Η αναβάθμιση σε ευθύγραμμους λαμπτήρες LED της Philips είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να αντικαταστήσετε τους παλιούς σας λαμπτήρες φθορισμού με τη σύγχρονη και αποδοτική τεχνολογία LED. Αυτός ο λαμπτήρας LED της Philips είναι ιδανικός για μέρη που χρειάζονται πολύ φως.

### Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Απολαύστε την εξοικονόμηση ενέργειας των LED χωρίς να θυσιάσετε την ποιότητα του φωτισμού. Εξοικονομήστε άμεσα πάνω από 50% ενέργεια αντικαθιστώντας τους υπάρχοντες σωλήνες φθορισμού (έχουν απαγορευθεί από το 2023 με κανονισμό της ΕΕ).

### Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Με διάρκεια ζωής 15.000 ωρών, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των πηγών φωτισμού και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 15 χρόνια.

### Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες φθορισμού

- Αντικαθιστούν ιδανικά τους γραμμικούς σωλήνες φθορισμού και τοποθετούνται απευθείας στα υπάρχοντα φωτιστικά. Άμεση λειτουργία χωρίς καμία ταλαιπωρία για νέα καλωδίωση.

# Χαρακτηριστικά

Εξοικονομεί πάνω από 50% ενέργεια σε σύγκριση με τους λαμπτήρες φθορισμού

Μεγάλη διάρκεια 15.000 ωρών  
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

## Προδιαγραφές

### Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: T8
- Υποδοχή: G13
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

### Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

### Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

### Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 240 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 600 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5
- Κωδικός χρώματος: 840 | CCT of 4000K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 100 lm/W

### Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

### Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169194090
- EOC: 872016919409000
- Τίτλος προϊόντος: LED T8 450mm 6W G13 CW 1CT/4

### Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: 220-240 V
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 6
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 6

### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 452 mm
- Συνολικό μήκος: 452 mm
- Συνολικό πλάτος: 28 mm

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1419053
- Συμβατότητα μπάλαστ: EM

### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169194090
- Καθαρό βάρος: 0,08 kg
- Μικτό βάρος: 0,1 kg
- Ύψος: 51,8 cm
- Μήκος: 3,1 cm
- Πλάτος: 3,1 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-08-30  
Έκδοση: 0.435

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)