

PHILIPS

ΣΠΟΤ 50W PAR16
GU10

Εξαιρετικά αποδοτικό

2700K

375 lm

50.000 ώρες



8720169194830



Ένας λαμπτήρας που δεν μοιάζει με κανέναν

Τα LED σποτ της Philips προσφέρουν εστιασμένη δέσμη έντονου φωτός, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτελούν ιδανική λύση μεγάλης διάρκειας για σποτ 50W με κάλυκα GU10.

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Λαμπτήρας με μεγάλη διάρκεια ζωής - Διαρκεί έως και 50 χρόνια

Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Χαρακτηριστικά

Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, είναι ένας μοντέρνος τυπικός λαμπτήρας LED για φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου.

Λαμπτήρας με μεγάλη διάρκεια ζωής - Διαρκεί έως και 50 χρόνια



Με διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 50 χρόνια.

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Πολύ φωτεινό και έχετε αντανάκλαση. Πολύ μαλακό και βιώνετε τρεμπάινγκ. Τώρα μπορείτε να φωτίσετε απαλά τον κόσμο σας με LED που έχουν σχεδιαστεί για άνεση στα μάτια και να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για το σπίτι σας.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: GU10
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 5,4 cm
- Πλάτος: 5 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 50.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 375 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: UltraEfficient, EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 178 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169194830
- EOC: 872016919483000
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND UE SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.4
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 50 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): A
- Κατανάλωση ενέργειας: 2,1 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 3

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 5,4 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 680 cd

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1428242

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169194830
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,12 kg
- Ύψος: 13,2 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-06-17
Έκδοση: 0.436

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com