

PHILIPS

ΣΠΟΤ 50 W PAR16
GU10 x 3 τεμ.

Έξυπνα LED

Έξυπνος λαμπτήρας με πλήρες
εύρος χρωμάτων

Έως 345 lm

Εύκολη τοποθέτηση και άμεση
λειτουργία

Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός
έλεγχος



8720169210356



Έξυπνος φωτισμός για τις καθημερινές σας δραστηριότητες

Αποκτήστε διάχυτο, θερμό ή ψυχρό λευκό έξυπνο φως με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας στα τυπικά χωνευτά φωτιστικά και στα σποτ με τον λαμπτήρα Philips Smart LED GU10. Αυτός ο λαμπτήρας έχει δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα έξυπνου φωτισμού WiZ. Χρησιμοποιήστε τον με το υπάρχον Wi-Fi για έλεγχο με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.

Εύκολη ρύθμιση

- Πανεύκολη σύνδεση και λειτουργία. Λειτουργεί με το υπάρχον Wi-Fi.

Έξυπνος έλεγχος

- Ελέγξτε από οπουδήποτε με το smartphone σας.
- Απελευθερώστε τα χέρια σας με τον φωνητικό έλεγχο

Έξυπνες δυνατότητες

- Προκαθορισμένες δυνατότητες για ευεξία
- Ορίστε ένα πρόγραμμα για να αυτοματοποιήσετε τον φωτισμό σας

Λειτουργίες φωτισμού

- Εκατομμύρια χρώματα και δυναμικές λειτουργίες φωτισμού
- Θερμό έως ψυχρό λευκό με δυνατότητα συντονισμού και προκαθορισμένες λειτουργίες

Χαρακτηριστικά

Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Τα WiZ λειτουργούν με το ρούτερ Wi-Fi που ήδη έχετε, χωρίς να απαιτείται πρόσθετο gateway. Απλώς τοποθετήστε το καινούριο σας λαμπτήρα, κατεβάστε την εφαρμογή WiZ και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!

Έλεγχος από οπουδήποτε



Ελέγξτε τα φώτα WiZ από οπουδήποτε με ένα smartphone. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν αφήσατε τα φώτα σας αναμμένα όταν φύγατε από το σπίτι. Η εφαρμογή WiZ είναι διαθέσιμη για iOS και Android.

Απελευθερώστε τα χέρια σας με τον φωνητικό έλεγχο




Ελέγξτε τα φώτα μόνο με τη φωνή σας, ενεργοποιώντας απλώς την ενσωμάτωση με το Google Assistance και την Alexa ή προσθέτοντας τις συντομεύσεις σας στο Siri.

Προκαθορισμένες δυνατότητες για ευεξία

Χρησιμοποιήστε τις προκαθορισμένες δυνατότητες στην εφαρμογή WiZ για βελτίωση της ευεξίας και απολαύστε το μοτίβο φωτισμού που ταιριάζει καλύτερα στο βιολογικό σας ρολόι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το WiZ εκπέμπει έντονο φως ημέρας για να αναζωογονηθείτε και να συγκεντρωθείτε, καθώς και απαλό θερμό φως για να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε καλύτερα.

Ορίστε ένα πρόγραμμα για να αυτοματοποιήσετε τον φωτισμό σας



Αυτοματοποιήστε τα φώτα σας ώστε να ταιριάζουν στις καθημερινές ή τις εβδομαδιαίες σας συνήθειες. Ρυθμίστε τα φώτα ώστε να ανάβουν πριν φτάσετε σπίτι και να σβήνουν όταν δεν τα χρειάζεστε.

Εκατομμύρια χρώματα και δυναμικές λειτουργίες φωτισμού



Επιλέξτε από μια παλέτα εκατομμυρίων χρωμάτων φωτισμού για να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα στο σπίτι σας. Απολαύστε τις διακριτικές διαφορές που τα δυναμικά εφέ φωτισμού χαρίζουν στον χώρο σας.

Θερμό έως ψυχρό λευκό με δυνατότητα συντονισμού και προκαθορισμένες λειτουργίες



Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: PAR16
- Υποδοχή: GU10
- Τεχνολογία: ΈξυπνοWi-Fi
- Τύπος γυαλιού: Γαλακτόχρωμο
- Με ρύθμιση έντασης: Ασύρματη ρύθμιση της έντασης

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 5,8 cm
- Βάρος: 0,15 kg
- Πλάτος: 5 cm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-6500 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Πλήρες εύρος χρωμάτων
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 345 lm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 40 mA
- Απόδοση: 73 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169210356
- EOC: 872016921035600
- Τίτλος προϊόντος: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 3CT6

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.51
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 4,7 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 50 W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 5,8 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική γωνία ακτίνας: 36 μοίρα(ες)
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 345 lm
- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 550 cd
- Ονομαστική ισχύς: 4.7 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Narrow Cone



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-11-13
Έκδοση: 0.316

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com