

# PHILIPS

Χωνευτό φωτιστικό  
Meson 20W 190 mm

Χωνευτά φωτιστικά

3000K

Λευκό

8720169230965



## Άνετο φως με πιο λεπτή εφαρμογή

Φωτίστε τον χώρο σας με το χωνευτό φωτιστικό Philips EyeComfort LED που παρέχει μια άνετη πηγή φωτός και είναι πιο ξεκούραστο για τα μάτια σας.

### Εύκολο στη χρήση

- Διακριτικό φωτιστικό, ιδανικό για χώρους με χαμηλά ταβάνια.

### Αντοχή

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες

### Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Μειωμένη θάμβωση. Αυξημένη άνεση.

# Χαρακτηριστικά

## Κατάλληλο για χαμηλά ταβάνια Κομψή σχεδίαση

## Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες

Η τεχνολογία LED της Philips παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας έως και 15.000 ώρες.

## EyeComfort με τεχνολογία Interlaced Optics (διεμπλεκόμενα οπτικά συστήματα)

Η τεχνολογία Interlaced Optics βελτιώνει τη συνολική εμπειρία φωτισμού στην καθημερινότητά σας. Με τρισδιάστατα μοτίβα που βοηθούν στη διάχυση του φωτός, η τεχνολογία μικροφακών παράγει

ομοιόμορφη κατανομή φωτός που μειώνει σημαντικά τη θάμβωση. Αυτός ο φωτισμός δεν αποτελεί μόνο ένα απαλό και ομοιόμορφο φως που προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στα μάτια σας, αλλά αναδιανέμει επίσης έξυπνα το φως για λιγότερο εκτυφλωτικό φωτισμό στην περιοχή φωτισμού.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Στρογγυλό

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

## Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 7.500
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

## Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 100 μοίρα(ες)
- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 70 lm/W

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Γραφείο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Χωνευτά φωτιστικά
- EyeComfort: Ναι

## Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 150 mA

## Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,124 kg
- Απόσταση σε εσοχή: 117 mm
- Συνολικό ύψος: 35 mm
- Συνολικό μήκος: 190 mm
- Συνολικό πλάτος: 190 mm
- Χωνευτή εγκοπή οροφής: 17.5 cm x 17.5 cm

## Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάμετρος: 190 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 2100
- Χρώμα φωτός: 3000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 20
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα

- Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169230965
- Καθαρό βάρος: 0,12 kg
- Μικτό βάρος: 0,18 kg
- Ύψος: 19,5 cm
- Μήκος: 4,3 cm
- Πλάτος: 19,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-09-03  
Έκδοση: 0.353

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)