

# PHILIPS

LEDtube Mains T5

LED

600 mm

4000K

G5



8720169249431



## Ανθεκτικός λειτουργικός φωτισμός LED με εξαιρετική ποιότητα φωτός

Η αναβάθμιση σε ευθύγραμμους λαμπτήρες LED της Philips είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να αντικαταστήσετε τους παλιούς σας λαμπτήρες φθορισμού με τη σύγχρονη και αποδοτική τεχνολογία LED. Αυτός ο λαμπτήρας LED της Philips είναι ιδανικός για μέρη που χρειάζονται πολύ φως.

### Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας
- Χωρίς βόμβο

### Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Δεν περιέχουν υδράργυρο
- Μια ανώτερη λύση φωτισμού LED για την αντικατάσταση διαφόρων μορφών στα φωτιστικά οροφής, ανεξάρτητα από την παραδοσιακή πηγή φωτός ή την πηγή φωτός LED.

# Χαρακτηριστικά

## Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαιζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο

χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

## TLED χωρίς βόμβο

Οι ευθύγραμμοι λαμπτήρες LED της Philips δεν δημιουργούν θόρυβο όταν λειτουργούν σε μπάλαστ φθορισμού ή μόνοι τους παρακάμπτοντας το μπάλαστ (εφαρμογή MainsFit)

## Δεν περιέχουν υδράργυρο



Η απουσία υδραργύρου επιτρέπει την απόρριψη στα μη επικίνδυνα απορρίμματα, επομένως αυτό το χαρακτηριστικό, παρέχει έναν απλό τρόπο για να κάνετε τον υπάρχον χώρο σας πιο βιώσιμο.

## Μεγάλο εύρος αντικατάστασης

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: T5
- Υποδοχή: G5
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 56,3 cm
- Πλάτος: 1,9 cm

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 35.000 h

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνηθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

### Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 200 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1050 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 840 | CCT of 4000K

### Διάφορα

- Σημάνσεις εγκρίσεων: Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS

### Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 131 lm/W

### Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169249431
- EOC: 872016924943100
- Τίτλος προϊόντος: LED T5 600mm 8W G5 CW HE 1CT/4

### Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.9
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 8 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E

### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 56,3 cm

### Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1476406
- Συμβατότητα μπάλαστ: Δίκτυο

### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169249431
- Καθαρό βάρος: 0,07 kg
- Μικτό βάρος: 0,11 kg
- Ύψος: 56,3 cm
- Μήκος: 2,9 cm
- Πλάτος: 2,9 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-04-13  
Έκδοση: 0.337

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)