

PHILIPS

Λαμπτήρας

LED

8,5 W-75 W

E27

Ψυχρό λευκό



8720169256873



Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Λαμπτήρας φωτισμού LED κορυφαίας τεχνολογίας που παρέχει μια λύση γενικού φωτισμού για καθημερινές δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους. Θα εξοικονομήσετε άμεσα κόστος ενέργειας και θα αποφύγετε τη συχνή αλλαγή λαμπτήρων, χωρίς να υποβαθμίζετε την ποιότητα του φωτισμού σας.

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Μπορείτε να εμπιστευτείτε τα όσα αναγράφονται στη συσκευασία της Philips.
- Δεν περιέχουν υδράργυρο

Χαρακτηριστικά

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως



Με το όμορφο ντιζάιν και τις οικίες διαστάσεις, αυτός είναι ένας σύγχρονος τυπικός λαμπτήρας LED για φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Η τέλεια βιώσιμη

αντικατάσταση των παραδοσιακών τυπικών λαμπτήρων πυρακτώσεως.

Απουσία υπεριώδους (UV) ή υπέρυθρης (IR) ακτινοβολίας

Η δέσμη φωτός είναι απαλλαγμένη από υπέρυθρη ακτινοβολία που σημαίνει ότι δεν ακτινοβολείται θερμότητα και η απουσία υπεριώδους ακτινοβολίας σημαίνει ότι τα υφάσματα και τα αντικείμενα που εκτίθενται σε αυτό το φως δεν ξεθωριάζουν.

Δεν περιέχουν υδράργυρο



Η απουσία υδραργύρου επιτρέπει την απόρριψη στα μη επικίνδυνα απορρίμματα, επομένως αυτό το χαρακτηριστικό, παρέχει έναν απλό τρόπο για να κάνετε τον υπάρχον χώρο σας πιο βιώσιμο.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 10,4 cm
- Πλάτος: 6 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1055 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 840 | CCT of 4000K

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 124 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169256873
- EOC: 872016925687300
- Τίτλος προϊόντος: LED CLA 75W A60 E27 CW FR ND 3PF/6 DISC

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.52
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισχύς: 8,5 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 75 W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 10,4 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169256873
- Καθαρό βάρος: 0,11 kg
- Μικτό βάρος: 0,16 kg
- Ύψος: 14,9 cm
- Μήκος: 7,6 cm
- Πλάτος: 21,6 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-04-01
Έκδοση: 0.308

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com