PHILIPS

Φωτιστικό οροφής με ανεμιστήρα Amigo 60+25W

Φωτιστικά με ανεμιστήρα οροφής

3000/4400/6500K

Λευκό

Με ρύθμιση έντασης/ Τηλεχειριστήριο



8720169260627



Ρυθμίστε μόνοι σας την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε

Συνδυάστε το φωτισμό σας, με ένα άνετο αεράκι με τον ανεμιστήρα οροφής LED της Philips, ο οποίος περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο.

Εύκολο στη χρήση

- Χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
- Απολαύστε ένα απαλό αεράκι

Χαρακτηριστικά

Χρήση καθόλη τη διάρκεια του χρόνου
Με τρόπους λειτουργίας για το καλοκαίρι, αλλά και για το χειμώνα, θα έχετε τις καλύτερες ρυθμίσεις για την κυκλοφορία του αέρα στο χώρο σας όλο το χρόνο.

Απολαύστε μια απαλή αύρα
Δημιουργήστε μια νησιώτικη αύρα σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας με τη λειτουργία Natural Breeze, που προσφέρει δυναμικές ρυθμίσεις ταχύτητας για τον ανεμιστήρα.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινίρισμα
- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Αντοχή
- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον
- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Ναι

Χαρακτηριστικά φωτισμού
- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700-4000-6500 K
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 108 lm/W

Διάφορα
- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Γραφείο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά με ανεμιστήρα οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, Ασύρματο χειριστήριο

Άλλα χαρακτηριστικά
- Ρεύμα λαμπτήρα: 380 mA

Κατανάλωση ρεύματος
- Συντελεστής ισχύος: 0.9

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
- Καθαρό βάρος: 2,1 kg
- Συνολικό ύψος: 142 mm
- Συνολικό μήκος: 577 mm
- Συνολικό πλάτος: 577 mm

Σέρβις
- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάμετρος: 577 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 6500
- Χρώμα φωτός: 3000/4400/6500
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169260627
- Καθαρό βάρος: 2,1 kg
- Μικτό βάρος: 3,4 kg
- Ύψος: 62 cm
- Μήκος: 17 cm
- Πλάτος: 61,5 cm

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-08-30
Έκδοση: 0.216

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com