PHILIPS


Απλίκα Arbour 3,8W

Φωτιστικά εξωτερικού χώρου

2700K

Ανθρακί

Ανθεκτικό στο νερό



8720169278042







Απολαύστε έναν όμορφο κήπο με φως, με βιώσιμο τρόπο

Τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου Philips Arbour Ultra Efficient χρησιμοποιούν νέα πρωτοποριακή τεχνολογία για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, τη μείωση της σπατάλης υλικών και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Με την εκπληκτική διάρκεια ζωής των 50.000 ωρών, αυτά τα φωτιστικά έχουν τουλάχιστον διπλάσια διάρκεια ζωής από τα ισοδύναμα φωτιστικά LED εξωτερικού χώρου της Philips και καταναλώνουν 50% λιγότερη ενέργεια -- ακριβώς αυτό που απαιτείται για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες
- Εξαιρετικά αποδοτικός
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 80%

Προηγμένος φωτισμός LED
- Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους
- IP44 – παντός καιρού

Ειδικά χαρακτηριστικά
- Ισχυρό φως

Υψηλή ποιότητα φωτισμού
- Θερμό λευκό φως (2700 K)


Χαρακτηριστικά

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες



Ο αξιόπιστος φωτισμός LED υψηλής ποιότητας διαρκεί έως και 50.000 ώρες. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση για χρόνια, ενώ θα απολαμβάνετε τον τέλειο φωτισμό του κήπου κάθε βράδυ.

Εξαιρετικά αποδοτικός



Καταναλώνει τουλάχιστον 50% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με ισοδύναμα τυπικά φώτα LED της Philips.

Εξοικονόμηση ενέργειας έως 80%




Οι λαμπτήρες LED εξοικονομούν έως και 80% ενέργεια σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό φωτιστικό με την ίδια απόδοση φωτισμού. Όταν αγοράζετε έναν λαμπτήρα LED της Philips, η εξοικονόμηση χρημάτων ξεκινάει αμέσως. Για κάθε πηγή φωτός που αντικαθιστάτε με λαμπτήρα LED, θα δείτε άμεσα αποτελέσματα με έναν χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος.

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική εγγύηση 2 ετών που έχει αυτό το φωτιστικό, η Philips προσφέρει επίσης 5 χρόνια εγγύηση για το σύστημα LED (τη μονάδα LED και τον μετασχηματιστή).

IP44 - παντός καιρού




Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Η κατηγορία IP44 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί για προστασία έναντι εναπόθεσης σκόνης και εκτοξευόμενου νερού, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ισχυρό φως

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου παρέχει ισχυρό θερμό λευκό φως. Μια δέσμη έντονου φωτός για να φωτίσετε και να αναδείξετε τον κήπο ή τη βεράντα σας.

Θερμό λευκό φως (2700 K)



Γνωρίζατε ότι οι διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού φωτός χαρακτηρίζονται με διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που μετρώνται σε Kelvin (K); Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα θερμό, απαλό λευκό φως, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα ψυχρό, πιο ενεργητικό λευκό φως. Αυτό το φωτιστικό παράγει θερμό χαλαρωτικό φως στους 2700 K.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινίρισμα
- Χρώμα: Ανθρακί
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Αντοχή
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 50.000

Περιβάλλον
- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Όχι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Όχι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης: Όχι
- Ηλιακή ενέργεια: Όχι
- Θερμό λευκό φως: Ναι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

Περιοχή κήπου
- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Χαρακτηριστικά φωτισμού
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K

Διάφορα
- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Καινοτομίες LED: UltraEfficient
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Κατανάλωση ρεύματος
- Κατανάλωση ενέργειας: 4,3

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
- Καθαρό βάρος: 0,67 kg
- Συνολικό ύψος: 220 mm
- Συνολικό μήκος: 170 mm
- Συνολικό πλάτος: 80 mm

Σέρβις
- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 800
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: B
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 3,8
- Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
- EAN/UPC - προϊόν: 8720169278042
- Καθαρό βάρος: 0,67 kg
- Μικτό βάρος: 0,75 kg
- Ύψος: 23,5 cm
- Μήκος: 8,5 cm
- Πλάτος: 17,5 cm

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-08-30
Έκδοση: 0.305

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.