

# PHILIPS


Κάψουλα 10W  
Κάψουλα G4 x2

LED

2700

100 lm

15000



8720169300590



## Απολαύστε θερμό, λευκό φωτισμό LED

Οι λαμπτήρες LED της Philips προσφέρουν ένα όμορφο θερμό λευκό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά και άμεση, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Με απλή και κομψή σχεδίαση, αυτός ο λαμπτήρας είναι η ιδανική εναλλακτική για τους γαλακτόχρωμους παραδοσιακούς λαμπτήρες σας.

### Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας κλασσικής λάμπας πυράκτωσης

### Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%

### Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ένας απλός λαμπτήρας LED για καθημερινή χρήση

# Χαρακτηριστικά

**Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας κλασσικής λάμπας πυράκτωσης**



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Αυτό το φωτιστικό 2700K είναι ιδανικό για διακοσμητικό φωτισμό.

**Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%**



Επωφεληθείτε από την οικονομία ενέργειας που προσφέρουν οι λαμπτήρες LED, χωρίς να στερηθείτε την υψηλή ποιότητα φωτισμού. Εξοικονομήστε στη στιγμή πάνω από 80% στο κόστος κατανάλωσης ενέργειας αντικαθιστώντας

τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου που χρησιμοποιούσατε έως τώρα

**Ένας απλός λαμπτήρας LED για καθημερινή χρήση**

Ο λαμπτήρας LED καθημερινής χρήσης της Philips είναι ιδανικός για τις βασικές ανάγκες φωτισμού. Παρέχει το εκπληκτικό φως και την αξιόπιστη απόδοση που περιμένετε από έναν λαμπτήρα LED της Philips σε προσιτή τιμή.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας σε σχήμα κάψουλας
- Υποδοχή: G4
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Διαφανές πλαστικό

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 3 cm
- Πλάτος: 1 cm

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 100 lm

## Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

## Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 100 lm/W

## Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169300590
- EOC: 872016930059000
- Τίτλος προϊόντος: LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6

## Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: AC Electronic 12 V
- Ισχύς: 1 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 10 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 3 cm

#### Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: - Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1879165

#### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169300590
- Καθαρό βάρος: 0 kg
- Μικτό βάρος: 0,01 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 2,5 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-04-12  
Έκδοση: 0.215

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)