

PHILIPS

Φωτιστικό οροφής
24W

Φωτιστικά οροφής

4000K

Λευκό

SceneSwitch

8720169301399



Ένα φωτιστικό. Ο διακόπτης σας. Τρεις ρυθμίσεις φωτισμού

Δημιουργήστε την ιδανική ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη φωτεινότητα. Το φωτιστικό οροφής LED SceneSwitch της Philips, σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τρεις ρυθμίσεις φωτεινότητας που είναι ιδανικές για κάθε στιγμή. Δεν απαιτείται ρυθμιστής έντασης ή πρόσθετη εγκατάσταση, το μόνο που χρειάζεστε είναι ο διακόπτης που ήδη έχετε.

Σχεδιασμένο για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά σας

- Ιδανικό για χαλάρωση και παρέα με φίλους
- Δημιουργήστε μια κομψή και φιλόξενη ατμόσφαιρα

Εύκολο στη χρήση

- Ιδανικό για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή, το φωτιστικό σας παρέχει την ελευθερία να προσαρμόσετε την εμφάνισή του ώστε να ταιριάζει με τους εσωτερικούς σας χώρους.
- Εύκολη εγκατάσταση

Εφέ φωτισμού

- Ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού

Κορυφαία ποιότητα

- EyeComfort – φως που είναι άνετο για τα μάτια

Χαρακτηριστικά

Ιδανικό για χαλάρωση και παρέα με φίλους

Το σαλόνι είναι η καρδιά οποιουδήποτε σπιτιού – ένας χώρος όπου μαζεύονται οι οικογένειες για να χαλαρώσουν και οι επισκέπτες να κοινωνικοποιηθούν. Ο φωτισμός για το σαλόνι και το υπνοδωμάτιο πρέπει να είναι ευέλικτος και να προσαρμόζεται εύκολα στις διαφορετικές χρήσεις σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η προσεκτική τοποθέτηση διαφόρων πηγών φωτός και το παιχνίδισμα με τα επίπεδα φωτισμού βοηθά να δημιουργηθεί η αίσθηση του χώρου και να έχει το δωμάτιο μια ζεστή και φιλόξενη αίσθηση.

Δημιουργήστε μια κομψή ατμόσφαιρα



Αυτό το φωτιστικό είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις, το στυλ και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, για να ενσωματώνεται εύκολα στη διακόσμησή σας και να δημιουργεί την ατμόσφαιρα που θέλατε πάντα στον χώρο σας.

Ευέλικτη τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή Εύκολη εγκατάσταση

Καμία ταλαιπωρία πια κατά την εγκατάσταση. Απλώς τοποθετήστε ή κρεμάστε το με ασφάλεια στον τοίχο ή στην οροφή και συνδέστε το. Το φωτιστικό αυτό είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού

Φωτίστε τα δωμάτιά σας με σταθερό και ομοιόμορφο τρόπο.

Eyecomfort

Η κακή ποιότητα φωτός μπορεί να προκαλέσει κόπωση στα μάτια. Με την αύξηση του χρόνου που περνάμε σε εσωτερικούς χώρους, έχει γίνει πιο σημαντικό από ποτέ να φωτίζεται σωστά το σπίτι σας. Τα προϊόντα μας δοκιμάζονται με αυστηρά κριτήρια, όπως τρεμόπαιγμα, στροβοσκοπικό φαινόμενο, εκτυφλωτική λάμψη, απόδοση χρώματος και εφέ ρύθμισης έντασης, για να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις EyeComfort. Οι λαμπτήρες LED της Philips δεν παρέχουν μόνο άνετο φως, αλλά παραμένουν έτσι για όλη τη διάρκεια ζωής τους, παρέχοντας σταθερή ποιότητα φωτισμού, απόδοσης και χρώματος για περισσότερο από μια δεκαετία. Κάντε την αλλαγή σε φως που είναι άνετο για τα μάτια σας και θα δείτε άμεσα τη διαφορά.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα): 20 έτος(η)
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 20.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 116,7 lm/W

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Καθιστικό
- Στυλ: Μοντέρνο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: SceneSwitch

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 195 mA

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,82 kg
- Συνολικό ύψος: 70 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάμετρος: 384 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 2800
- Χρώμα φωτός: 4000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169301399
- Καθαρό βάρος: 0,82 kg
- Μικτό βάρος: 1,39 kg
- Ύψος: 47 cm
- Μήκος: 8,7 cm
- Πλάτος: 46,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-17
Έκδοση: 0.233

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com