PHILIPS

Κάψουλα 25W G9 G9

LED

3000K

220 lm

15.000 ώρες



8720169301658

A ↑ G E



Ένας κοινός λαμπτήρας με πρωτοποριακή σχεδίαση

Αυτή η κάψουλα LED κύριας τάσης διαχέει παντού έντονο λευκό φως.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τις κάψουλες αλογόνου

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Λαμπτήρες μεγάλης διάρκειας ζωής - Διαρκούν έως και 15 χρόνια

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Αντικαθιστά τις κάψουλες αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, είναι μια κάψουλα μοντέρνου φωτισμού LED. Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τις παραδοσιακές κάψουλες αλογόνου.

Μέση διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες



Με διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 15 χρόνια.

Προδιαγραφές

null

- Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης: Όχι

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός σφαιρικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: G9
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +45 °C
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 320 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 220 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 3000 K
- Φωτεινή ροή: 220 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 115 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά
- Σήμανση CE: Ναι
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας
- EAN: 8720169301658
- EOC: 872016930165800
- Τίτλος προϊόντος: LED 25W G9 WH ND SRT6

Ρεύμα
- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.5

Κατανάλωση ρεύματος
- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 25 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E
- Κατανάλωση ενέργειας: 1,9 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 2

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
- Συνολικό ύψος: 43 mm
- Συνολικό μήκος: 43 mm
- Συνολικό πλάτος: 14 mm

Τεχνικές προδιαγραφές
- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1932587
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Βάση-κάλυμμα: G9
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;: No

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
- EAN/UPC - προϊόν: 8720169301658
- Καθαρό βάρος: 0,01 kg
- Μικτό βάρος: 0,01 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 2,5 cm
- Πλάτος: 6,3 cm

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-09-13
Έκδοση: 0.275

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.