

PHILIPS

Σποτ 60W R7S R7S

LED

4000K

1000 lm

15.000 ώρες



8720169301917



Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Αυτή η πρωτοποριακή γραμμική λύση φωτισμού LED είναι η ιδανική εναλλακτική για τους λαμπτήρες αλογόνου R7S, υπερέχοντας κατά πολύ σε ενεργειακή απόδοση.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Ψυχρό, λευκό φως

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο μέγεθος και σχήμα με τους γραμμικούς σωλήνες αλογόνου

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%

Χαρακτηριστικά

Ψυχρό, λευκό φως



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 4000K για εξαιρετικά ψυχρό, αναζωογονητικό και καθαρό φως.

Αντικαθιστά τους γραμμικούς σωλήνες αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, αυτός ο τυπικός μοντέρνος γραμμικός σωλήνας φωτισμού LED είναι η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς γραμμικούς σωλήνες αλογόνου.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%



Επωφεληθείτε από την οικονομία ενέργειας που προσφέρουν οι λαμπτήρες LED, χωρίς να στερηθείτε την υψηλή ποιότητα φωτισμού. Εξοικονομήστε στη στιγμή πάνω από 80% στο κόστος κατανάλωσης ενέργειας αντικαθιστώντας τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου που χρησιμοποιούσατε έως τώρα

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: R7s
- Φινιρίσμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Διαφανές πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 300 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1000 lm
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 142 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169301917
- EOC: 872016930191700
- Τίτλος προϊόντος: LED 60W R7S 78mm CW ND 1PF SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): D
- Κατανάλωση ενέργειας: 7 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 7

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 78 mm
- Συνολικό μήκος: 78 mm
- Συνολικό πλάτος: 28 mm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1932589

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169301917
- Καθαρό βάρος: 0,04 kg
- Μικτό βάρος: 0,06 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-20
Έκδοση: 0.268

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com