

PHILIPS

Χωνευτό φωτιστικό
Sparkle

Χωνευτά φωτιστικά

2700K

Μαύρο

Με ρύθμιση έντασης



8720169304215



Άνετο φως LED, ξεκούραστο για τα μάτια σας

Δημιουργήστε την ιδανική ατμόσφαιρα με τα χωνευτά σποτ LED με ρύθμιση έντασης της Philips. Μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού από καθημερινό έντονο φως σε ζεστούς τόνους φωτισμού.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Εφέ φωτισμού

- Φωτεινή και εστιασμένη δέσμη

Έλεγχος

- Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Αντοχή

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 20.000 ώρες

Χαρακτηριστικά

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED



Η τεχνολογία LED, που έχει ενσωματωθεί σε αυτόν τον λαμπτήρα της Philips, είναι

μια μοναδικής ανάπτυξης λύση της Philips. Ενεργοποιείται αμέσως και παρέχει βέλτιστη απόδοση φωτισμού ενώ αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στο σπίτι σας.

Φωτεινή και εστιασμένη δέσμη

Εστιάστε το φωτισμό σε αντικείμενα, μια τραπεζαρία ή άλλους εσωτερικούς χώρους για να τραβήξετε την προσοχή σε συγκεκριμένα στυλ.

Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη διάθεση μειώνοντας τα επίπεδα φωτεινότητας των LED, από έντονο λευκό φως σε απαλή λάμψη, όπως αυτή των παραδοσιακών λαμπτήρων.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 20.000 ώρες

Η τεχνολογία LED της Philips παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας έως και 20.000 ώρες.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 10.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 20.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 64 lm/W

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Τραπεζαρία, Γκαράζ, Αίθουσα, Γραφείο, Κουζίνα, Καθιστικό
- Στυλ: Μοντέρνο
- Τύπος: Χωνευτά φωτιστικά
- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 29 mA

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.8
- Κατανάλωση ενέργειας: 5

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,118 kg
- Απόσταση σε εσοχή: 20 mm
- Συνολικό ύψος: 60 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάμετρος: 85 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 350
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση II - Με διπλή μόνωση
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-09
Έκδοση: 0.198

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com