

PHILIPS

Λαμπτήρας 75W A60
E27

LED

2700K

1055 lm

15.000 ώρες



8720169324190



Απολαύστε θερμό, λευκό φωτισμό LED

Οι λαμπτήρες LED της Philips προσφέρουν ένα όμορφο θερμό λευκό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά και άμεση, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Με απλή και κομψή σχεδίαση, αυτός ο λαμπτήρας είναι η ιδανική εναλλακτική για τους γαλακτόχρωμους παραδοσιακούς λαμπτήρες σας.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Λαμπτήρες μεγάλης διάρκειας ζωής - Διαρκούν έως και 15 χρόνια

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να

δημιουργούν το τέλει περιβάλλον για το σπίτι σας.

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως



Με το όμορφο ντιζάιν και τις οικίες διαστάσεις, αυτός είναι ένας σύγχρονος τυπικός λαμπτήρας LED για φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Η τέλεια βιώσιμη αντικατάσταση των παραδοσιακών τυπικών λαμπτήρων πυρακτώσεως.

Μέση διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες



Με διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 15 χρόνια.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 150 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1055 lm
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 111 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169324190
- EOC: 872016932419000
- Τίτλος προϊόντος: LED 75W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.6
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 75 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E
- Κατανάλωση ενέργειας: 9,5 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 10

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 109 mm
- Συνολικό μήκος: 109 mm
- Συνολικό πλάτος: 60 mm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1930252
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;: No

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169324190
- Καθαρό βάρος: 0,03 kg
- Μικτό βάρος: 0,05 kg
- Ύψος: 14,6 cm
- Μήκος: 6,5 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-24
Έκδοση: 0.203

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.