

# PHILIPS

Lysin Wall Lights  
EU,

Εξαιρετικά αποδοτικό ηλιακό  
φωτιστικό

4000K

Μαύρο

Από το σούρουπο έως την  
αυγή; Αισθητήρας; Ηλιακό; Ανθεκτικό  
ό στο νερό



8720169361881



## Φωτιστικό με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και αντικαθιστώμενο λαμπτήρα και μπαταρίες

Το Philips Lysin είναι ένα αξιόπιστο ηλιακό φωτιστικό που διαρκεί περισσότερο, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και υποστηρίζει τη βιωσιμότητα. Έχει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και διαθέτει αντικαθιστώμενο λαμπτήρα και μπαταρίες. Χάρη στην προστασία που τους προσφέρει η επίστρωση PowerShield, τα φωτιστικά των εξωτερικών χώρων σας προσδίδουν ομορφιά που αντέχει στον χρόνο.

### Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Εξαιρετικά αποδοτικό ηλιακό φωτιστικό

### Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας

- Κομψά, μοντέρνα σχέδια για τον κήπο σας

### Κορυφαία ποιότητα

- Ανθεκτική σχεδίαση με επικάλυψη PowerShield

### Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP44 - παντός καιρού

8720169361881

#### Ειδικά χαρακτηριστικά


- Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης και αισθητήρας που λειτουργεί από το σούρουπο μέχρι την αυγή

#### Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Ψυχρό λευκό φως 4000K

# Χαρακτηριστικά

## Εξαιρετικά αποδοτικό ηλιακό φωτιστικό



Με το εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα Philips Ultra Efficient Solar, αυτά τα φωτιστικά παρέχουν φως για έως και 35 ώρες με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Απολαύστε έντονο φως όλη τη νύχτα ή ακόμα και σε καιρικές συνθήκες με κακό ή συννεφιασμένο καιρό.

## Κομψά, μοντέρνα σχέδια για τον κήπο σας

Τα μοντέρνα σχέδια της Philips είναι κομψά αλλά ανεπιτήδευτα, όμορφα τη μέρα ή τη νύχτα χωρίς να κατακλύζουν τον κήπο ή τη βεράντα σας. Υπάρχει μια πλήρης γκάμα φώτων για να διαλέξετε, επομένως είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει ένα που θα ταιριάζει με τον εξωτερικό χώρο και το γούστο σας.

## Ανθεκτική σχεδίαση



Προστατεύεται από PowerShield Για να διατηρήσετε τα φώτα εξωτερικού χώρου σας σε άριστη κατάσταση, χρησιμοποιούμε μια επικάλυψη με πούδρα υψηλών επιδόσεων που διατίθεται από την Interpon, μια μάρκα AkzoNobel. Πιο σκληρό από τα παραδοσιακά χρώματα, προστατεύει από ξεθώριασμα, γρατσουνιές, βαθουλώματα και σκουριά για μακροχρόνια ομορφιά και επιδόσεις.

## IP44 – παντός καιρού




Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Η κατηγορία IP44 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί για προστασία έναντι εναπόθεσης σκόνης και εκτοξευόμενου νερού, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

## Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης και αισθητήρας που λειτουργεί από το σούρουπο μέχρι την αυγή



Με τον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης, αυτά τα φωτιστικά ανάβουν αυτόματα για να σας καλωσορίσουν όταν επιστρέψετε στο σπίτι όταν έχει σκοτεινιάσει ή όταν έρχονται επισκέπτες. Η μοναδική λειτουργία τους από το σούρουπο έως την αυγή, ανάβει αυτόματα τα φώτα όταν σκοτεινιάζει έξω, κάνοντάς την ιδανική για ατελείωτες καλοκαιρινές βραδιές ή για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας.

## Ψυχρό λευκό φως 4000K



Γνωρίζετε ότι οι διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού φωτός χαρακτηρίζονται από διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που μετρούνται σε Kelvin (K); Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα θερμό, απαλό λευκό φως, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα ψυχρό, πιο αναζωογονητικό λευκό φως. Αυτό το φωτιστικό παράγει ψυχρό λευκό φως 4000K.

# Προδιαγραφές

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

## Αντοχή

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

## Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Όχι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης: Ναι
- Ηλιακή ενέργεια: Ναι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Καινοτομίες LED: UltraEfficient
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Από το σούρουπο έως την αυγή, Αισθητήρας, Ηλιακά, Ανθεκτικό στο νερό

## Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ενέργειας: 3,2

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 1,5606 kg
- Συνολικό ύψος: 280 mm
- Συνολικό μήκος: 190 mm
- Συνολικό πλάτος: 200 mm

## Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 500/25
- Χρώμα φωτός: 4000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 4 DC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση III – Εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

## Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8720169361881
- Καθαρό βάρος: 1,53 kg
- Μικτό βάρος: 2 kg
- Ύψος: 33,5 cm
- Μήκος: 23,5 cm
- Πλάτος: 23,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-09-17  
Έκδοση: 0.242

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)