

PHILIPS

Επιτοίχιο φωτιστικό Tylus 6W

Εξαιρετικά αποδοτικό ηλιακό
φωτιστικό

3000K

Λευκό

Αισθητήρας; Ηλιακό; Ανθεκτικό στο
νερό



8720169362161



Ηλιακό φωτιστικό κήπου μεγάλης διάρκειας για όλες τις εποχές

Η Philips ανέπτυξε ένα εξαιρετικά αποδοτικό (UltraEfficient) ηλιακό φωτιστικό LED για εξωτερικούς χώρους το οποίο ενσωματώνει μια νέα τεχνολογία με σκοπό τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, τον περιορισμό της σπατάλης υλικών, αλλά και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Με εκπληκτική διάρκεια ζωής 50.000 ωρών διαρκεί περισσότερο από 5 φορές περισσότερο από τα αντίστοιχα φωτιστικά LED για εξωτερικούς χώρους της Philips. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη.

Εύκολη εγκατάσταση

- Δεν απαιτείται καλωδίωση

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες

Κορυφαία ποιότητα

- Υλικό υψηλής ποιότητας

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP44 – παντός καιρού

8720169362161

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Αισθητήρας κίνησης, για ευκολία και ασφάλεια

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Έντονο λευκό φως (3000K)

Χαρακτηριστικά

Δεν απαιτείται καλωδίωση



Αυτό το φωτιστικό τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από ηλιακή ενέργεια. Δεν απαιτείται καλωδίωση, κάνοντας εύκολη την τοποθέτηση και την αλλαγή θέσης αυτών των φωτιστικών οπουδήποτε στον κήπο σας ή σε άλλον εξωτερικό χώρο.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες



Αξιόπιστος, υψηλής ποιότητας φωτισμός LED, που διαρκεί έως και 50.000 ώρες. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι, αφού για χρόνια δεν θα χρειαστεί να ανησυχείτε για τη συντήρηση, ενώ θα απολαμβάνετε τον ιδανικό ατμοσφαιρικό φωτισμό στο σπίτι σας.

Υλικό υψηλής ποιότητας



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά με κορυφαίο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα στιβαρό προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο είναι ανθεκτικό στη φθορά και στους λεκέδες σε όλες τις καιρικές συνθήκες

IP44 - παντός καιρού




Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Η κατηγορία IP44 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί για προστασία έναντι εναπόθεσης σκόνης και εκτοξευόμενου νερού, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Αισθητήρας κίνησης, για ευκολία και ασφάλεια



Περιλαμβάνει έναν αισθητήρα κίνησης για να σας καλωσορίζει όταν επιστρέψετε στο σπίτι ή για να σας ενημερώνει ότι κάποιος φεύγει.

Έντονο λευκό φως (3000K)



Γνωρίζετε ότι οι διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού φωτός χαρακτηρίζονται από διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που μετρούνται σε Kelvin (K); Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα θερμό, απαλό λευκό φως, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα ψυχρό, πιο αναζωογονητικό λευκό φως. Αυτό το φωτιστικό παράγει έντονο λευκό φως 3000K.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Αντοχή

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 50.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Όχι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης: Ναι
- Ηλιακή ενέργεια: Ναι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 120 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοιχία φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Καινοτομίες LED: UltraEfficient
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Αισθητήρας, Ηλιακά, Ανθεκτικό στο νερό

Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ενέργειας: 6

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,84 kg
- Συνολικό ύψος: 160 mm
- Συνολικό μήκος: 170 mm
- Συνολικό πλάτος: 150 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 1000/50
- Χρώμα φωτός: 3000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 4 DC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση III – Εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8720169362161
- Καθαρό βάρος: 0,84 kg
- Μικτό βάρος: 1,05 kg
- Ύψος: 18,5 cm
- Μήκος: 17,5 cm
- Πλάτος: 21,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-17
Έκδοση: 0.282

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com