

PHILIPS

Σποτ εδάφους /
ακίδες Ashlyn 1,4W

Ηλιακά εξωτερικών χώρων

2700K

Μαύρο

Από το σούρουπο έως την
αυγή; Ηλιακό; Ανθεκτικό στο νερό



8720169362246



Ηλιακό φωτιστικό κήπου μεγάλης διάρκειας για όλες τις εποχές

Το Philips Ashlyn είναι ένα αξιόπιστο ηλιακό φωτιστικό που διαρκεί περισσότερη ώρα, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και υποστηρίζει τη βιωσιμότητα.

Ευκολία στη χρήση

- Ρυθμιζόμενη κατεύθυνση φωτισμού

Εύκολη εγκατάσταση

- Δεν απαιτείται καλωδίωση

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες

Κορυφαία ποιότητα

- Υλικό υψηλής ποιότητας

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP44 - παντός καιρού

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Θερμό λευκό φως (2700 K)

Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενη κατεύθυνση φωτισμού

Ένα μοναδικό περιστρεφόμενο πάνελ σας επιτρέπει να κατευθύνετε εύκολα το φως στο σημείο που χρειάζεστε. Δημιουργήστε τον τέλειο φωτισμό για όλες τις δραστηριότητές σας στους εξωτερικούς χώρους, είτε απολαμβάνετε δείπνο με οικογένεια και φίλους στο αίθριο είτε χαλαρώνετε με ένα καλό βιβλίο στον κήπο σας.

Δεν απαιτείται καλωδίωση



Αυτό το φωτιστικό τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από ηλιακή ενέργεια. Δεν απαιτείται καλωδίωση, κάνοντας εύκολη την τοποθέτηση και την αλλαγή θέσης αυτών των φωτιστικών οπουδήποτε στον κήπο σας ή σε άλλον εξωτερικό χώρο.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες




Ο αξιόπιστος φωτισμός LED υψηλής ποιότητας διαρκεί έως και 25.000 ώρες. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση για χρόνια, ενώ θα απολαμβάνετε τον τέλειο ατμοσφαιρικό φωτισμό στο σπίτι σας.

Υλικό υψηλής ποιότητας




Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά με κορυφαίο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα στιβαρό προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο είναι ανθεκτικό στη φθορά και στους λεκέδες σε όλες τις καιρικές συνθήκες

IP44 - παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Η κατηγορία IP44 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί για προστασία έναντι εναπόθεσης σκόνης και εκτοξευόμενου νερού, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Θερμό λευκό φως (2700 K)



Γνωρίζετε ότι οι διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού φωτός χαρακτηρίζονται με διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που μετρώνται σε Kelvin (K); Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα θερμό, απαλό λευκό φως, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες χρώματος παράγουν ένα ψυχρό, πιο ενεργητικό λευκό φως. Αυτό το φωτιστικό παράγει θερμό χαλαρωτικό φως στους 2700 K.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Πλαστικό

Αντοχή

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Όχι
- Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Αισθητήρας κίνησης: Όχι
- Ηλιακή ενέργεια: Ναι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 120 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Σποτ εδάφους/Ακίδες
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Από το σούρουπο έως την αυγή, Ηλιακά, Ανθεκτικό στο νερό

Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ενέργειας: 1,4

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,35 kg
- Συνολικό ύψος: 350 mm
- Συνολικό μήκος: 130 mm
- Συνολικό πλάτος: 190 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 150
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 4 DC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση III – Εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8720169362246
- Καθαρό βάρος: 0,35 kg
- Μικτό βάρος: 0,5 kg
- Ύψος: 21,5 cm
- Μήκος: 15 cm
- Πλάτος: 11,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-17
Έκδοση: 0.254

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com