

PHILIPS

Κεχριμπαρένιος λαμπτήρας
νήματος luster 25W P45
E27

LED

2200K

270 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8721103048998



Διακοσμήστε το σπίτι σας με φυσικό φως

Διακοσμητικός, αλλά και λειτουργικός ταυτόχρονα, αυτός ο λαμπτήρας διαθέτει κομψή, vintage σχεδίαση με ορατό σπειροειδές νήμα και παρέχει έντονο, φυσικό φως με εξαιρετική απόδοση χρώματος. Αρχίστε να εξοικονομείτε ενέργεια ευθύς αμέσως με έναν λαμπτήρα που αναμένεται να διαρκέσει 15.000 ώρες.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Φωτιστικό που δείχνει αληθινά χρώματα

Σχεδίαση που τραβά την προσοχή, εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό

- Κλασικό LED από γυαλί

Vintage σχεδίαση λαμπτήρα με σπειροειδές νήμα

- Αυτό είναι ένα φωτιστικό σχεδιασμένο για ομορφιά και απόδοση, με vintage σχεδίαση και ορατό σπειροειδές νήμα. Δώστε μια νότα στυλ και κομψότητας σε κάθε δωμάτιο, είτε το φωτιστικό είναι αναμμένο είτε σβηστό.

Σπειροειδές λεπτό νήμα υψηλής απόδοσης

- Το λεπτό σπειροειδές νήμα προσθέτει στην αισθητική γοητεία του λαμπτήρα. Δημιουργήστε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα με απαλό και φυσικό φως που προσφέρει εξαιρετική απόδοση χρωμάτων στο CRI 90.

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί

για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Φωτιστικό που δείχνει αληθινά χρώματα



Δείτε τα αληθινά χρώματα των ρούχων σας όταν επιλέγετε ένα ρούχο από την γκαρνταρόμπα σας – μπορείτε να συνδυάσετε ένα κόκκινο φόρεμα και κόκκινα παπούτσια με αυτοπεποίθηση και βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα ταιριάζουν τέλεια.

Σχέδιο από διαφανές γυαλί

Η εμφάνιση που αγαπάτε, η απόδοση που περιμένετε. Κλασικά σχέδια από διαφανές γυαλί που θυμίζουν το πανέμορφο αστραφτερό φως των παραδοσιακών λαμπτήρων, η ιδανική επιλογή για όλο το σπίτι σας.

Vintage σχεδίαση λαμπτήρα Λεπτό νήμα υψηλής απόδοσης

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας luster
- Υποδοχή: E27
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Κεχριμπαρένιο
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 300 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 270 lm
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 87 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Διακοσμητικό, Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8721103048998
- EOC: 872110304899800
- Τίτλος προϊόντος: LED P45 25W 2200K E27 Amber SP DIM IPF/4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 25 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 3,1 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 4

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 80 mm
- Συνολικό μήκος: 80 mm
- Συνολικό πλάτος: 45 mm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 2209199
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά: No

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8721103048998
- Καθαρό βάρος: 0,01 kg
- Μικτό βάρος: 0,03 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.223

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com