

PHILIPS


Σπειροειδής λαμπτήρας
φθορισμού μικρού μεγέθους

Σειρές εξοικονόμησης
ενέργειας


60W (270W)

E27

Θερμό λευκό



8727900808247



Εξαιρετική φωτεινότητα, ζωντανά χρώματα

Ο λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας Tornado της Philips σας προσφέρει έντονο φως και κάνει τα χρώματα να φαίνονται πιο ζωντανά. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του αυτός ο σπειροειδής λαμπτήρας χαμηλής κατανάλωσης μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε, ενώ παράλληλα σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα για έως και 10 χρόνια.

Έντονο φως υψηλής απόδοσης

- Έντονο φως με μοντέρνα σχεδίαση

Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας


- Διάρκεια ζωής έως και 10 ολόκληρα χρόνια
- Εξοικονόμηση έως και 80% στους λογαριασμούς ρεύματος

Χαρακτηριστικά

Έντονο φως με μοντέρνα σχεδίαση

Αυτός ο λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας της Philips έχει σχεδιαστεί για ανοιχτά φωτιστικά σε χώρους μεγάλου ύψους, σε οποιοδήποτε σημείο χρειάζεστε περισσότερο φως στον επαγγελματικό σας χώρο.

Διάρκεια ζωής έως και 10 ολόκληρα χρόνια



Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας της Philips έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στο χρόνο. Με διάρκεια ζωής έως και 10 χρόνια, δεν χρειάζεται να μπαίνετε στον κόπο και τα έξοδα να τους αλλάξετε συχνά, ενώ χρόνο με τον χρόνο εξοικονομείτε ενέργεια.

Εξοικονόμηση έως και 80% περισσότερης ενέργειας

Με έως και 80% λιγότερη κατανάλωση σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, αυτός ο λαμπτήρας σας βοηθά να εξοικονομείτε χρήματα από το λογαριασμό του ρεύματος, ενώ παράλληλα συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός σπειροειδής λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Τεχνολογία: Μικρός λαμπτήρας φθορισμού (CFLi)
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Διάμετρος: 102 mm
- Ύψος: 262 mm
- Πλάτος: 102 mm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα): 10 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 0.7
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 10.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 10.000

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 6500 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Θερμό λευκό, Ψυχρό φως ημέρας
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 4300 lm
- Χρόνος εκκίνησης: ≤ 0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 10–60 δευτερόλεπτα s
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 2700 K
- Φωτεινή ροή: 4.300 lm
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 71,63 lm/W

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 280 mA

Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.92

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.95
- Τάση: 220–240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 270 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 60,0 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 60

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 10.000
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 4300 lm
- Ονομαστική ισχύς: 60 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συντεταγμένη χρωματικότητα Y: 420
- Συντεταγμένη χρωματικότητα X: 463
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Line Frequency: 50 or 60
- Βάση-κάλυμμα: E27



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.810

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com