

# PHILIPS

壁燈

Linea

31085 TrunkLinea 9W 3000K

白色

LED



31085/31/C1



## 輕鬆休閒照明

Philips myLiving Decolinea Trunk LED 長條燈架層板燈，不會產生陰影，並且可以一次連接多達 12 支，展現卓越效能。有 4 種尺寸可供選擇，使用壽命長達 15,000 小時，是取代 T5 長條燈架的理想選擇。

### 輕鬆安裝

- 輕鬆安裝

### 使用壽命長


- 20,000 小時的超長使用壽命

### 節能

- 系統內建 LED

# 產品特點

## 輕鬆安裝



安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上並插好插頭，即可發揮照明功能。

## 超長使用壽命



值得您信賴的光源 - 飛利浦 LED 燈，可使用至少 20,000 個小時 (以每日平均使用時間為 3 小時、開關切換次數至少 13,000 次來計算，相當於可使用 20 年之久)，使用壽命超長。為您的居家環境提供完美的燈光

氛圍，而且您不必費心維護或更換燈泡，讓您輕鬆又放心。

## 內建 LED 光源



值得您信賴的光源。產品內建 LED 光源，讓您享受居家完美照明氣氛時，無須煩惱維護或更換燈泡問題。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 合成纖維

## 隨附額外功能/配件

- 漫射光效: 是
- 內建 LED: 是

## 其他

- 特殊設計: 客廳與臥室, 家庭、辦公室與書房
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 壁燈
- EyeComfort: 無

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 0.202 kg
- 高度: 3.6 cm
- 長度: 88.4 cm
- 寬度: 2.2 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 750 lm
- 主電源: 範圍 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 9 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: II - 雙層絕緣

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6947830429059
- 淨重: 0.16 kg
- 淨重: 0.17 kg
- 高度: 24 mm
- 長度: 38 mm
- 寬度: 890 mm



出版日期: 2025-03-18  
版本: 0.743

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)